

Suche

Home


- Niettechnik / Mechanische Bauteile
- Kontaktteile für Printplatten / Lötanschlüsse
- Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
- Flachstecker schraubbar
- und schweisssbar
- Steckhülsen und Rundsteckhülsen
- Steckhülsen und Flachstecker 2,8 mm
- Steckverteiler 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm
- Steckhülsen Band 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker 4,8 mm
- Steckverteiler 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm
- Steckhülsen Band 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm
- DIN 46247 Teil 3
- DIN 46340 Teil 3
- Crimp vorgerollt
- Flachstecker DIN 46248 Teil 3
- abgewinkelt
- schraubbar
- Steckverteiler 6,3 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 6,3 mm
- Steckhülsen Band 6,3 mm
- Isoliertüllen für Steckhülsen
- Steckhülsen 7,7 mm
- teilsoliert PVC
- mit Stützhülse
- Steckhülsen 9,5 mm
- Steckhülsen isoliert 9,5 mm
- Abzweigmultiplexer IDC
- Rundstecker isoliert
- Rundsteckhülsen und Rundstecker ohne Isolation
- Schrumpfschläuche
- Schrumpfschläuche in Boxen
- Aderendhülsen unisoliert
- Aderendhülsen isoliert
- Kabelschuhe und Kabelverbinder
- Dosen und Sortimente
- Bandware
- Erdanschlüsse mit Blindnieten
- Handwerkzeuge / Pressen und Zubehör
- Neuheiten
- Ausverkauf
- Kundenspez. Teile
- Verkauf
- Impressum
- ISO-Zertifikat
- VOGT Homepage

Steckhülsen und Rundsteckhülsen / Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm / DIN 46340 Teil 3 /

3836 Z/0.8 Ms blank 6.3/1 - Detailinformation

Artikelnummer	3836z08.60
Artikelbezeichnung	Steckzungen
Werkstoff	Messing
Oberfläche	blank
Nettogewicht kg/1000	.001
RoHS konform	ja
Grösse	6.3 x 0.8
AWG	20-18
mm²	0.5-1
L1 mm	28
L2 mm	15.8
A1 mm	8.4
A2 mm	4
A3 mm	15.2
Zubehör	3938z1pa 3938z2pa 3938z4pa

Artikelbild



3D Daten


Preis	Preise in Euro anzeigen
ab 500 Stk.	12.60 CHF/100 Stk.
ab 1000 Stk.	9.10 CHF/100 Stk.
ab 2000 Stk.	7.35 CHF/100 Stk.
ab 5000 Stk.	6.35 CHF/100 Stk.
ab 10000 Stk.	5.60 CHF/100 Stk.

In den Warenkorb


Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)

Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

3D-Bild



Anwendungsbild



Im Warenkorb:
Der Warenkorb ist leer
Total: 0.00

Benutzername:
Passwort:

ANMELDEN

NEUER KUNDE?

PASSWORT VERGESSEN?

[Newsletter abonnieren](#)

Vogt AG Verbindungstechnik
Duschletenstrasse 2-4
CH-4654 Lostorf
Tel. +41 62 285 75 75
Fax +41 62 285 74 74
[info\(at\)vogt.ch](mailto:info(at)vogt.ch)
www.vogt.ch

Neuheiten

Ausverkauf