

Suche

Home


- Niettechnik / Mechanische Bauteile
- Kontaktteile für Printplatten / Lötanschlüsse
- Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
 - Flachstecker schraubbar
 - und schweißbar
 - Steckhülsen und Rundsteckhülsen
 - Steckhülsen und Flachstecker 2,8 mm
 - Steckverteiler 2,8 mm
 - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm
 - Steckhülsen Band 2,8 mm
 - Steckhülsen und Flachstecker 4,8 mm
 - Steckverteiler 4,8 mm
 - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm
 - Steckhülsen Band 4,8 mm
 - Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm
 - Steckverteiler 6,3 mm
 - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 6,3 mm
 - Steckhülsen Band 6,3 mm
 - Isoliertüllen für Steckhülsen
 - für 2,8 mm
 - für 4,8 mm
 - für 6,3 mm
 - speziell
 - Schutzkappen für Flachstecker
 - Steckhülsen
- 7,7 mm teilsoliert PVC
- mit Stützhülse
- Steckhülsen
- 9,5 mm
- Steckhülsen isoliert 9,5 mm
- Abzweigklemmen IDC
- Rundstecker isoliert
- Rundsteckhülsen und Rundstecker ohne Isolation
- Schrumpfschläuche
- Schrumpfschläuche in Boxen
- Aderendhülsen unisoliert
- Aderendhülsen isoliert
- Kabelschuhe und Kabelverbinder
- Dosen und Sortimente
- Bandware
- Erdanschlüsse mit Blindnieten
- Handwerkzeuge / Pressen und Zubehör
- Neuheiten
- Ausverkauf
- Kundenspez. Teile
- Verkauf
- Impressum
- ISO-Zertifikat
- VOGT Homepage

Steckhülsen und Rundsteckhülsen / Isoliertüllen für Steckhülsen / für 6,3 mm /


3938 Z/4 PA66V2 6.3/1 - Detailinformation

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelnummer | 3938z4pa |
| Artikelbezeichnung | Tüllen |
| Werkstoff | Polyamid |
| Nettogewicht kg/1000 | .001 |
| RoHS konform | ja |
| AWG | 20-18 |
| mm² | 0.5-1 |
| Grösse für Stecker | 4 x 6.3 mm 3836z08 |
| Brennbarkeitsklasse | V2 UL94 |
| Hinweis | Für diesen Artikel sind keine Verarbeitungswerkzeuge lieferbar. |
| Werkzeuge | |
| Preis | Preise in Euro anzeigen |
| ab 500 Stk. | 15.50 CHF/100 Stk. |
| ab 1000 Stk. | 12.00 CHF/100 Stk. |
| ab 2000 Stk. | 10.25 CHF/100 Stk. |
| ab 5000 Stk. | 9.25 CHF/100 Stk. |
| ab 10000 Stk. | 8.50 CHF/100 Stk. |


Artikelbild



3D-Bild



Anwendungsbild



In den Warenkorb

Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)
Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Im Warenkorb:
Der Warenkorb ist leer
Total: 0.00

Benutzername:
Passwort:

ANMELDEN

NEUER KUNDE?

PASSWORT VERGESSEN?

[Newsletter abonnieren](#)

Vogt AG Verbindungstechnik
Duschletenstrasse 2-4
CH-4654 Lostorf
Tel. +41 62 285 75 75
Fax +41 62 285 74 74
[info\(at\)vogt.ch](mailto:info(at)vogt.ch)
www.vogt.ch

Neuheiten

Ausverkauf