THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICH UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2007 -
RELEASED FOR PUBLICATION JUN 2007
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU
SEE NOTE 9

1-1703773-1 AS SHOWN
1-1703773-1 wie gezeigt

LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NR.
EGATN08277


REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	G1	DETAILS SEE PCN E-09-014483	25JUN2009	SJ	JG
	G2	DETAILS SEE PCN E-09-017183	30JUN2009	SJ	JG
	H	DETAILS SEE PCN E-11-002703	31MAR2011	DB	JG
	H1	DETAILS SEE PCN E-11-009362	26MAY2011	CG	JG


WAS EGATN07182-0100
war

PREFERED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder







SECTION K-K
Schnitt





DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

SECTION A-A
Schnitt











SECTION L-L
Schnitt




NOTES
Bemerkungen

1. TE ASSY-NO.
TE Bestell-Nr.
2. CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
3. PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
4. LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
5. MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
6. BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
7. MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
8. TE LOGO
TE Logo
9. SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418469
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418469
10. CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR
Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR
11. INTERFACE ACC. DRAWING: 114-18739-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18739-1
12. MATED WITH COVER SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1563709
Passend zu Kappe siehe Produktgruppenzeichnung: 1563709
13. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
14. INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ODER-NO.: 017530. 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530. 018162

H1 15 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren. Liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE




SCALE 1:1
Maßstab




SCALE 1:1
Maßstab

CODING "A"
Kodierung




PN: 1-1703773-1

CODING "B"
Kodierung




PN: 2-1703773-1

CODING "C"
Kodierung



PN: 3-1703773-1

CODING "D"
Kodierung



PN: 4-1703773-1

ITEM NO	DESCRIPTION Beschreibung	QUANTITY Stueck	CODE Kodierung	NO. OF POS. Polzahl	REV.	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.
1	6POS. TAB HOUSING, CODE "A" 6pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	1	A	6	H	1-1703773-1
1	6POS. TAB HOUSING, CODE "B" 6pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	1	B	6	H	2-1703773-1
1	6POS. TAB HOUSING, CODE "C" 6pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	1	C	6	H	3-1703773-1
1	6POS. TAB HOUSING, CODE "D" 6pol. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	1	D	6	H	4-1703773-1
2	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	1	-	-	-	-
3	CAP, SECONDARY LOCKING Dichtung, zweite Kontaktsicherung	1	-	-	-	-

ITEM NO	COLOUR Farbe	MATERIAL
1	BLACK schwarz	PBT-GF30 / V-0
1	GREY grau	PBT-GF30 / V-0
1	GREEN gruen	PBT-GF30 / V-0
1	BLUE blau	PBT-GF30 / V-0
2	YELLOW gelb	PBT-GF30 / V-0
3	WHITE weiss	MVQ

G2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH APP. INCORPORATED KONTROLLIERT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER TYCO ELECTRONICS GROUP.
DEN ZIVILRECHTLICHEN KONSEQUENZEN UNTERWERFEN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
ISO 8015 DIN 16901-1&0
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle

DWN M.Schmidt 12JUN2007
CHK J.Granzow 12JUN2007
APVD C.Eberwein 13JUN2007
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC 108-94020
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEC 114-18756
WEIGHT GEWICHT 15.5g G1

TE Connectivity

NAME 6POS. TAB 1.6x0.6. TAB HSG. ASSY
6pos. TAB 1.6x0.6. Flachsteckergehaeuse HDSCS - GROUP B

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1703773 | RESTRICTED TO NUR FUER -

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV H1

4805 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING