



VHB™ Hochleistungsklebebänder - Kurzrollen

Das bekannte VHB® Montageklebeband - Jetzt auch in der 3 m Kurzrolle

- dieses Hochleistungs-Verbindungssystem bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen
- dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können
- zeichnen sich zusätzlich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperaturen, eine gute Weichmacherbeständigkeit und eine hohe Soforthaftung aus
- der geschlossenzellige Acrylat-Klebstoffkern bildet mit den beiden funktionellen Klebstoffoberflächen eine nahezu untrennbare Einheit
- durch den durchgehend viskoelastischen Klebstoff bildet sich, anders als bei konventionellen Schaumstoff-Klebebändern, ein dauerhafter spannungsfreier Verbund

Anwendungsbeispiele:

- Für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- & Außenbereich
- **4611F**: Zur Verbindung bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung, für die Klebung von Metallen
- **4910F**: Zur Verbindung von: transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas
- **4941P**: Zur Verbindung von: Metallen, lackierten Oberflächen und Weich-PVC
- **4943F**: Für Klebungen bei niedrigen Temperaturen ab 0°C • zur Verbindung von: Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
- **4952P**: Für kritische Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe z.B. PE oder PP • zur Verbindung von: Hart-PVC, ABS, Acrylglas, Polycarbonat
- **5952F**: Zur Verbindung von: pulverlackierten Oberflächen wie z.B. Metall, Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen



VHB Hochleistungsklebebänder - Kurzrollen



VHB Hochleistungsklebebänder - Kurzrollen

Produkt	Ausführung	Maße	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
VHB Hochleistungsklebeband 4611F	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	grau		4611193	9055186
VHB Hochleistungsklebeband 4910F	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	transparent		4910193	9055187
VHB Hochleistungsklebeband 4941P	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	grau		4941193	9055185
VHB Hochleistungsklebeband 4943F	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	grau		4943193	9055192
VHB Hochleistungsklebeband 4952P	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	weiß		4952193	9055191
VHB Hochleistungsklebeband 5952F	für Innen- & Außenbereich	(B)19 mm x (L)3 m	schwarz		5952193	9055184