



## HSE-150A/SK

Best.-Nr.: 23.5160

### PRODUKTINFOS

**Universell einsetzbare Serie von Kopf-/Ohrbügelmikrofonen in beigefarbener Ausführung für Adaptersysteme.**

Über beiliegende Adapter für MONACOR- und JTS-Taschensender geeignet. Für Geräte anderer Hersteller sind weitere Anschlussadapter separat verfügbar.

#### **Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon,**

Kugelcharakteristik

Dieses Mikrofon ist angenehm zu tragen, sitzt absolut positionsstabil und sorgt mit der HQ-Back-Elektretkapsel für eine hohe Audioqualität im Bereich Moderation und Gesang. Eine nicht ganz optimal ausgerichtete Kapsel ist dank Kugelcharakteristik kein Problem. Das flexible Anschlusskabel besitzt am Klinkenstecker eine Verriegelungsmöglichkeit, so dass eine sichere Verbindung zum entsprechenden Adapter gewährleistet ist.

Durch weitere, optional erhältliche Adapter, lässt sich dieses Mikrofon an drahtlosen Übertragungssystemen verschiedener Hersteller betreiben.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Schweißresistentes, abnehmbares Anschlusskabel mit 2,5-mm-Stereo-Klinkenstecker (Ersatz-Anschlusskabel HSE-70C)
- Kompatibel zu allen TXS-...HSE- (3-Pol-Mini-XLR) und JTS-Taschensendern (4-Pol-Mini-XLR) durch beiliegende Adapter
- Optionale Adapter ermöglichen herstellerübergreifenden Einsatz
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Windschutz

## TECHNISCHE DATEN

### HSE-150A/SK

Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20 - 20000 Hz
Nennimpedanz	1 k $\Omega$
Empfindlichkeit	8 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0 - 40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	7 g
Kabel	-
Anschluss	2,5-mm-Stereo-Klinke2 Anschlussadapter

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.