



# Einhell

## Power-X-Change 18 V Starter-Kit

System-Schnellladegerät + Li-Ion Systemakku



Art.-Nr. 45.120.21

### System-Schnellladegerät für alle Power-X-Change-Akkus.

#### Ausstattung - Ladegerät

- 6-stufige Ladezustandsanzeige
- Vorbereitet zur Wandmontage
- Mit intelligentem Lade-Management-System für lange Akku-Lebensdauer (Batteriestatus wird permanent geprüft und entsprechend geladen, mit Sanftladung bei Tiefenentladung)

#### Technische Daten - Ladegerät

- Netzanschluss: 200 – 260 V ~ 50 – 60 Hz
- Ausgangsspannung: 21 V
- Ladezeit: 30 min (1,5 Ah Akku)  
60 min (3,0 Ah Akku)  
130 min (5,2 Ah Akku)
- Produktgewicht: 0,5 kg

#### Logistische Daten

- Nettogewicht: 0,9 kg
- Bruttogewicht: 1,0 kg
- Verpackungsmaße: 195 x 85 x 139 mm
- EAN-Code: 4006825 601350
- VE: 20 Stück


### System-Akku für alle Geräte der Power-X-Change Familie.

#### Ausstattung - Akku

- 7-in-1 ABS: Das Aktive Batteriemangement System von Einhell
- 3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige
- Modernste Technik: Mikroprozessor sorgt für ständige Steuerung und Überwachung von Parametern wie Temperatur, Spannung etc.
- Sanftladung bei Tiefenentladung und daher lange Lebensdauer
- Hochwertige Li-Ionen Akkuzellen sorgen für nahezu keine Selbstentladung
- Jederzeit aufladbar
- Gummiertes Gehäuse sorgen für eine hohen Stoßschutz und einen festen Halt
- Griffmulden sorgen für eine ergonomische Handhabung bei der Entnahme

#### Technische Daten - Akku

- Akkutyp: Li-Ionen
- Akku-Spannung: 18 Volt d.c.
- Akku-Kapazität: 1.500 mAh
- Produktgewicht: 0,4 kg



#### Als Sonderzubehör erhältlich:

**Power-X-Change** Art.-Nr.: 45.113.40  
Batterie 1,5 Ah EAN-Code: 4006825 590586

**Power-X-Change** Art.-Nr.: 45.113.41  
Batterie 3,0 Ah EAN-Code: 4006825 590593

**Power-X-Change** Art.-Nr.: 45.113.57  
Batterie 5,2 Ah EAN-Code: 4006825 598865