



Erweiterter Internetzugang in jeden Raum über vorhandene Stromleitung

- Gigabit-Geschwindigkeit über Stromleitung
- Perfekt zum Verbinden von Smart-TVs, Streaming-Playern und Spielkonsolen
- Ideal für 4K-HD-Streaming und verzögerungsfreies Gaming



Übersicht

Nutzen Sie Ihre vorhandenen Stromleitungen, zur Erweiterung des Internet-Zugangs in jedem Raum in Ihrem Haus. Stecken Sie einfach einen Powerline 1200 Adapter in eine beliebige Steckdose und schon steht Ihre neue Netzwerkverbindung. Ganz einfach. Dank einer Geschwindigkeit von 1200 Mbit/s und Beamforming ist der Powerline 1200 Adapter ideal für den Anschluss von Smart-TVs, Streaming-Player und Spielkonsolen.

Next Generation Powerline

Extrem schnell – bis zu 1200 Mbit/s.

Zuverlässiges Netzwerk

Verbinden mehrerer Adapter zur Erweiterung des kabelbasierten Netzwerks.

Große Abdeckung

Mehrfach-Daten-Streams (MIMO) mit Beamforming-Technologie sorgen für verbesserte Abdeckung.

Plug-and-play

In wenigen Minuten eingerichtet, keine Konfiguration und Installation von Software erforderlich.


Energieeffizient

Automatische Abschaltung wenn nicht in Gebrauch.


Push-and-Secure

Verschlüsselt Powerline-Netzverbindungen auf Knopfdruck.

NETGEAR® Powerline ist eine der einfachsten Möglichkeiten, um eine kabelgebundene Internetverbindung auf jeden Raum ohne zusätzliche Verkabelung zu erweitern. Einfach in eine beliebige Steckdose stecken und mit dem Ethernet-Port am bestehenden Netzwerkzugang verbinden. So einfach geht das.



Verbindungsdiagramm



PACKUNGSIHALT

- Zwei Powerline 1200 Adapter (PL1200)
- Zwei Ethernet-Kabel, 2 Meter Länge
- Quick-Install-Anleitung

SPEZIFIKATIONEN

- Maße: 100 x 56 x 30 mm
- Gewicht: 112,5 g
- Stromverbrauch: Standby 0,471 W, in Betrieb 2,44 W, volle Leistung 3,47 W
- Powerline-Schnittstelle für Vernetzung mit 1200 Mbit/s[†]
- 10/100/1000-Mbit/s[†]-Gigabit-Ethernet-Port
- Typische Reichweite: bis zu 500 m[†]
- HomePlug® AV21-kompatibel
- Kompatibel mit HomePlug AV und HomePlug Green PHY
- IEEE® 802.3-kompatibel

GARANTIE

- Details zur Garantie unter http://www.netgear.de/about/warranty/*

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Für Verbindung via Ethernet: RJ-45-Ethernet-Port
- Bestehende Stromleitungen und Steckdosen



Dieses Produkt wird mit einer beschränkten Garantie ausgeliefert, die nur dann gültig ist, wenn das Produkt bei einem autorisierten NETGEAR®-Händler erworben wird.

*Technischer Basis-Telefon-Support für 90 Tage ab Kaufdatum, nur bei Kauf bei einem autorisierten NETGEAR®-Händler.

[†] Erfordert die Verwendung von Homeplug AV-kompatiblen Powerline-Geräten (zwei PL1200-Komponenten enthalten). Eine vollständige Liste an Homeplug® AV-zertifizierten Geräten finde Sie unter www.homeplug.org/certified_products.

[†] Tatsächlicher Datendurchsatz und Übertragungreichweite variieren. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, wie Umfang des Datenverkehrs, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead, senken die tatsächliche Datendurchsatzrate.

Steckdosen müssen elektrisch verbunden sein, damit die Powerline-Geräte eine Netzwerkverbindung zwischen ihnen herstellen können.

Nur für den Innenbereich. Gültig für den Verkauf in allen Mitgliedsstaaten der EU, der EFTA-Staaten und der Schweiz.

NETGEAR® und das NETGEAR®-Logo sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von NETGEAR®, Inc. und/oder Tochterfirmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Handelsmarken und Produktnamen wurden lediglich zu Identifikationszwecken genutzt und sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Diese Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2015 NETGEAR®, Inc. Alle Rechte vorbehalten.