

**870/4 Werkzeugschaft (Verbindungsteil) für handbetätigte Steckschlüsseinsätze,  
1/4" x 50 mm**



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288098214 | <b>Abmessung:</b>     | 50x8x8 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05311517001   | <b>Gewicht:</b>       | 16 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 870/4 A       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82042000  |

- Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseinsätze
- Mit 1/4" Außenvierkant-Abtrieb
- Mit 1/2" Außenvierkant-Abtrieb
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Mit Kugel


Werkzeugschaft für handbetätigte Steckschlüsseinsätze. Mit Kugel. Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant; 1/2"-Außenvierkant. Antrieb: 1/4"-Sechskant.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05311517001>

Wera - 870/4 A  
05311517001 - 4013288098214

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Mit Kugel



Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseinsätze

Mit federnder Kugel



Die federnde Kugel auf dem Vierkant greift in die Bohrung des Steckschlüsseinsatzes und sichert so den Stückschlüsseinsatz auf dem Verbindungsteil.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           | <br>inch | <br>inch | <br>mm | <br>inch |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05311517001 <sup>1)</sup> | 1/4"                                                                                      | 1/4"                                                                                      | 50                                                                                        | 2"                                                                                          |
| 05138006001 <sup>1)</sup> | 1/4"                                                                                      | 1/2"                                                                                      | 72                                                                                        | 2 53/64"                                                                                    |

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseinsätze