

## Produktdetailseite



### TM-25

Best.-Nr.: 17.0970

#### Aufmerksamkeit garantiert!

Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen.

#### Megafon

- Eingebautes Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Lautstärkereglern
- Kfz-Anschlusskabel

## Technische Daten

<b>Integriertes Mikrofon</b>	X
<b>Hand-Mikrofon</b>	-
<b>Funk-Mikrofon</b>	-
<b>Feststelltaste Mikrofon</b>	-
<b>Pistolengriff</b>	X
<b>Tragegriff</b>	-
<b>Handgelenkschlaufe</b>	X
<b>Schultergurt</b>	-
<b>Kfz-Anschlusskabel</b>	X
<b>Sirene</b>	X
<b>Signalton</b>	-
<b>Lautstärkereglern</b>	X
<b>Batterieanzeige</b>	-
<b>8-mm-Gewinde</b>	-



MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.

---

<b>Aux-Eingang mit Pegelregler</b>	-
<b>Ausgangsleistung</b>	25 W <sub>MAX</sub>
<b>Mittl. Schalldruck (1 W/m)</b>	115 dB
<b>Stromversorgung</b>	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V = /2 A
<b>12-V-Anschluss</b>	X
<b>Abmessungen</b>	Ø 230 mm x 370 mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg

---



---

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

\*Wichtiger Hinweis: Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.