

BRAUN Scouting Cam BLACK300



Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs
For day and night recording – With Black LEDs

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA	
Bildsensor / Image sensor	5 Mega Pixels Color CMOS (12 MP interpoliert / interpolated)
Speichermedium / Memory medium	SD Card (bis / up to 32GB)
Objektiv / Lens	F=3.1; FOV=60
Abmessungen / dimension	145mm x 80mm x 55 mm
IR Filter	Full Automatic IR Filter
TFT Display	2.0" (Farbe- TFT LCD / Color-TFT LCD)
PIR Sensor:Auslöseempfindlichkeit / PIR sensor: Triggering sensitivity	High / Normal / Low
PIR Sensor: Erfassungswinkel / PIR sensor: angle of detection	60 °
IR LEDs	36 schwarze LEDs / Black 36 LEDs
Max. Nachtsicht/Auslöse- Distanz / Max Night Vision/Lighting Distance	65ft/20 Meter / meter
Auslösezeit / Trigger Time	1.1 sec (Sekunde / second)
Auslöseintervall / Triggering Interval	1 sec ~ 30 min (Voreinstellung / default 1 sec)
Auswählbare Bildauflösung / Selectable Image Resolution	12MP/8MP/5MP
Serienbilderstellung / Multiple Photo	1/3/6/9 (Bilder / pictures)

Videoauflösung / <i>Video Resolution</i>	1080P/720P/VGA
Dateiformat / <i>File Format</i>	JPEG / AVI
Zeit und Datum-Angabe / <i>Date and Time Imprint</i>	Ja / Yes
Aufnahme / <i>Exposure</i>	Auto
Kennwortschutz / <i>Password Security</i>	4 Nummern / <i>4 digital numbers</i>
Periodische Aufnahmen / <i>Periodic shot</i>	1 sec ~24 h
Standby- Stromverbrauch / <i>Stand-by current</i>	0.2 mA
Standby-Zeit / <i>Stand-by time</i>	6 Monate / <i>Months</i>
Anschlüsse / <i>Interface</i>	TV out (NTSC/PAL); USB; SD Card Holder; 6V DC External
Befestigungsmöglichkeiten / <i>Fix Method</i>	Befestigungsgurt, Stativ / <i>Belt, tripod</i>
Einsatztemperatur / <i>Operation Temperature</i>	-30 ~+70°
Stromversorgung / <i>Power Supply</i>	8xAA Batterien / <i>batteries</i>
Wasserschutz-Grad / <i>Water proof</i>	IP54

Artikelnummer/ Item no: 57660

EAN: 4000567 57660 0

Im Lieferumfang enthalten: Digitalkamera, Fernbedienung, USB-Kabel, TV-Kabel, Befestigungsgurt, CD-Handbuch

Included: Digital Camera, Wireless controller, USB Cable, TV cable, Mounting strap, CD Manual



Technische und Design-Änderungen vorbehalten.

Design and specifications are subject to change without notice.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH • Klingenhofstr. 72 • 90411 Nürnberg
Phone: +49 (0) 911 3206-0 • Fax: +49 (0) 911 3206-129
Internet: www.braun-phototechnik.de • E-Mail: post@braun-phototechnik.de