

ednet Aktives DisplayPort auf HDMI-Adapterkabel

84517 4054007845177



DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A
St/Bu, 0.2m, m/interlock, 4K, aktiver Konverter, UL, CE, sw, gold

4K Ultra HD Auflösung für beste Unterhaltung

Der ednet 4K DisplayPort zu HDMI-Konverter (DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse) ermöglicht Ihnen Inhalte Ihrer Computer oder Notebooks direkt auf Ihrem Fernseher wiederzugeben. Dabei unterstützt er eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160. So können Ihre Bilder, Videos, Dokumente, Präsentationen, etc. in Ultra HD angezeigt werden und optimal bei Meetings oder im privaten Bereich eingesetzt werden.



- 1 DisplayPort Stecker auf HDMI-Buchse
- 1 Konvertiert HDMI-Videos in 4K Ultra HD
- 1 Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160
- 1 HDCP 1.3 kompatibel
- 1 Deep Color 24bit
- 1 Eingebauter automatischer Empfängerausgleich
- 1 Unterstützt 4 Spurweiten gleichzeitig mit Datenraten bis zu 2,7 Gbps
- 1 Anschluss 1: DP, Stecker
- 1 Anschluss 2: HDMI Typ A, Buchse
- 1 HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- 1 HDTV Standard: 1080p
- 1 UL-zertifiziert: UL20276
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Arretierung: Schnappbefestigung
- 1 Ferrit Filter: kein
- 1 Farbe Kabel: schwarz
- 1 Farbe Anschlüsse: schwarz
- 1 Länge: 0.20 m
- 1 Verpackung: DIGITUS Blister

ednet Aktives DisplayPort auf HDMI-Adapterkabel

84517 4054007845177

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	80	7,70	52,00	29,00	39,00	58812,00
Innen-VPE	20	1,93	27,00	25,00	17,00	11475,00
Einzel-VPE	1	0,10	23,50	7,50	2,30	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,46	4,50	1,50	16,61

→ **Betriebssysteme:**



→ **Verpackungstyp:**

