

dLAN® pro 1200+



1200

Bis zu 1200 Mbit/s
Übertragungsrate

LAN

1 x Gigabit LAN
MIMO Powerline

PRO

Professionelles
Netz-Management

Professionelle Vernetzung über die Stromleitung

Der dLAN® pro 1200+ kombiniert die leistungstärkste Powerline-Hardware (1.200 Mbit/s; range+) mit professioneller Software, die zahlreiche Möglichkeiten für IT-Administratoren bietet.

Hohe Bandbreite von bis zu 1.200 Mbit/s, stabile Übertragungsraten bis 400 Meter sowie eine ausgereifte Netzwerk-Management-Software machen den devolo dLAN® pro 1200+ zur perfekten Alternative für Unternehmen, die keine Netzkabel verlegen wollen oder können. Denn devolo sorgt mit dem dLAN® pro 1200+ für eine flexible Netzwerknachrüstung über die Stromleitung.

Die schnelle und einfache Installation ermöglicht im Zusammenspiel mit dem dLAN® AVpro manager eine effiziente Integration in professionelle Netzwerke. Die hohe Bandbreite wird unter anderem durch die range+ Technologie erreicht, welche alle drei Leitungen im Stromkreis zur Datenübertragung nutzbar macht.

devolo
BUSINESS SOLUTIONS



dLAN® pro 1200+ Highlights:


- Datenübertragung mit bis zu 1.200 Mbit/s
- Professioneller dLAN® Powerline Adapter konzipiert für den gewerblichen Einsatz
- Zuverlässige Netzwerkverbindungen über die Stromleitung
- 1x Gigabit-LAN-Port mit Auto-MDI-X-Funktion für den Anschluss beliebiger Netzwerkgeräte über Patchkabel
- range+ Technology von devolo: signifikant bessere Übertragung dank optimierter und patentierter Signal-Einkopplung auf der Stromleitung
- Nutzt neben Phase und Neutralleiter zusätzlich den Masseleiter für bestmögliche Datenraten und Reichweite
- Sorgt für eine stabilere Internetverbindung mit deutlich höheren Reichweiten
- Dank integrierter Steckdose bleibt der Stromanschluss (230 V / 16 A) erhalten
- Ein spezieller Netzfilter dämpft Störsignale und sorgt so für eine optimale und störungsfreie Datenübertragung
- Hohe Reichweite von bis zu 400 Metern in Gebäuden
- Sicherheit: 128-bit-Datenverschlüsselung (AES)
- Kurze Installationszeiten sowie kosteneffiziente Integration (ohne Kabelverlegen und Durchbohren von Wänden)
- Professionelle Netz-Management-Software (dLAN® AVpro manager) zur Unterstützung des Administrators bei Konfiguration und Überwachung



Single Adapter
Art.: 9554 (DE,AT)

Starter Kit
Art.: 9558 (DE,AT)

- Unterstützt flexible Netzwerk-Architekturen wie Peer-to Peer- oder Master-Slave-Netze (Multi-Dwelling-Units)
- Weltweiter Remote-Zugriff ermöglicht sicheres, webbasiertes Monitoring und Konfiguration sämtlicher Parameter auch aus der Ferne
- Statusmonitoring der verbundenen Geräte über integrierten Live-View (Übertragungsraten, Datenpakete)
- Konfiguration ganzer Gerätegruppen über Profile im dLAN® AVpro Manager
- Echtzeit-Monitoring aller dLAN® Professional Adapter im Netzwerk
- Intuitive Administrationsoberfläche mit Einsteiger- und Experten-Modus
- Durch automatischen Phasensprung steht dLAN® im ganzen Gebäude zur Verfügung – auch ohne Phasenkoppler
- Business-Hotline und Sofort austausch von defekten Produkten
- Engineered in Germany
- 3 Jahre Garantie



Sie haben Fragen oder
ein konkretes Projekt?
Wir beraten Sie gerne!

Infoline: +49 241-182 79 277
business@devolo.de

www.devolo.de/business-solutions

devolo
BUSINESS SOLUTIONS