

Gehäuse - HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL - 1412863

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Sockelgehäuse mit Deckel B16, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg21, Standard

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 061122
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Höhe	68 mm
------	-------

Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66
	IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen)
	IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen)
Schutzart Gehäuse (NEMA)	4
	4X
	12
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Bauform	B16

Gehäuse - HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL - 1412863

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Sockelgehäuse mit Deckel
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	2x Pg21
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Verriegelung	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
----------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / GL

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC

GL

Zubehör

Zubehör

Gehäuse - HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL - 1412863

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben


Kabelverschraubung - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - 1411200



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: silberfarben

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild