



Einhell

EXPERT

Kompressor

TE-AC 270/50/10

Art.-Nr.: 4010440

Ident.-Nr.: 11038

EAN-Code: 4006825594447

Der Einhell Kompressor TE-AC 270/50/10 ist ein leistungsstarker, robuster Dauerläufer für hohe Anforderungen. Dank hochwertiger Komponenten und Ölschmierung erzielt er eine sehr hohe Laufzeit. Der Ölstand lässt sich bequem über ein Schauglas prüfen. Mittels Druckminderer lässt sich der Arbeitsdruck von bis zu 10 bar auf viele Anwendungen einstellen. Mit 50 Litern Kesselvolumen hält der Kompressor ausreichend Druckluftreserven für jede Anwendung bereit.

Ausstattung

- Ölschmierung sichert Langlebigkeit
- Ölstandkontrolle über Schauglas
- Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Viele Anwendungen bis 10 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Manometer und Schnellkupplung für unregelmäßigen Kesseldruck
- Große Räder und Transportbügel für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung




Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Max. Motorleistung	1800 W (2.5 PS)
- Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	2850 min ⁻¹
- Ansaugleistung	270 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	140 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	127 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	100 L/min
- Max. Betriebsdruck	10 bar
- Kesselinhalt	50 L
- Zylinderzahl	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	33.5 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	36.7 kg
- Maße Einzelverpackung	775 x 335 x 740 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	36.7 kg
- Maße Exportkarton	770 x 330 x 740 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	156 315 0



Als Sonderzubehör erhältlich



Druckluftset Profi 5-tlg.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132720
EAN-Code: 4006825410020
Einhell Grey



Druckluftset 3-tlg.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Grey



Ausblaspistole, kurz m. Steckn.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn.
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory



DSE 125
Druckluft-Exzentrerschleifer
Art.-Nr.: 4133325
EAN-Code: 4006825581607
Einhell Grey



DTA 25/2
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137755
EAN-Code: 4006825504415
Einhell Grey



DSL 250/2
Druckluft-Stabschleifer (Pn.)
Art.-Nr.: 4138520
EAN-Code: 4006825504378
Einhell Grey



DSS 260/2
Druckluft-Schlagschrauber (Pn.)
Art.-Nr.: 4138910
EAN-Code: 4006825504361
Einhell Grey



DRS 200/2
Ratschenschrauber (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4139170
EAN-Code: 4006825504385
Einhell Grey



DLST 9+1
Druckluft-Schlauchaufroller
Art.-Nr.: 4138000
EAN-Code: 4006825509564
Einhell Accessory



Farbspritzpistole, Saugbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132900
EAN-Code: 4006825411003
Einhell Accessory



Farbspritzpistole Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133030
EAN-Code: 4006825574180
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory



Sprühpistole, Saugbecher
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133200
EAN-Code: 4006825411072
Einhell Accessory



Unterbodenschutzpistole
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133501
EAN-Code: 4006825411133
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory