

 MIDLAND G7Pro

Funkgerät mit 8 PMR446  
und 6g LPD Kanälen



- ▶ Dual Band LPD/PMR Funkgerät
- ▶ Robustes und ergonomisches Design
- ▶ VIBRACALL Funktion
- ▶ Akkupack und Standlader im Lieferumfang

Midland G7Pro ist ein sehr hochwertiges, robustes und zuverlässiges Handfunkgerät.

Technologisch auf dem höchsten Stand, ist dieses Funkgerät gleichermaßen geeignet für professionelle Anwender, die mit den Kollegen auf Baustellen, in Gebäuden, Hotels, auf Messen und Veranstaltungen Kontakt halten müssen. Aber auch für den Freizeitbereich und in der Familie. Mit dem stabilen Gehäuse und dem einfachen und ansprechenden Design eignet es sich für alle Anwendungsbereiche.

Das MIDLAND G7Pro ist sehr praktisch und lässt sich ganz einfach bedienen. Es nutzt sowohl den in nahezu ganz Europa freigegebenen PMR446 Frequenzbereich, als auch den in einigen EU-Ländern ebenfalls zulässigen LPD-Frequenzbereich um 433 MHz (siehe Tabelle Nutzungsbeschränkungen im Bedienerhandbuch).

Das MIDLAND G7Pro verfügt über alle Funktionen, die Sie von einem topaktuellen Handfunkgerät erwarten. Besonders hervorzuheben ist der VibraCall Alarm, mit dem Sie auch in lauter Umgebung keinen Anruf verpassen, sowie die lange Betriebsbereitschaft bei Verwendung von 4 AA-Batterien (optional) in Kombination mit dem automatischen Stromsparmodus (50 % Stromersparnis). Ebenfalls verfügt es über ein gut ablesbares LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer einfachen Bedienung durch zentral angebrachte Bedientasten.

### NEU!

Die Geräte verfügen jetzt über ein größeres Display und können mit handelsüblichen Akkus (4 x AA) im Standlader aufgeladen werden.

**MIDLAND G7Pro Set:** 2 Geräte, Doppelstand- und Steckerlader, 2 NIMH 800 mA/h Akkublocks  
▶ Art.-Nr.: C1090.06

**MIDLAND G7E XTR Set:** 2 Geräte, Doppelstand- und Steckerlader, 2 NIMH 800 mA/h Akkublocks  
▶ Art.-Nr.: C1090.01

**MIDLAND G7Pro Set:** 1 Gerät, Steckerlader, 4 x AA Akkus 1800 mA/h  
▶ Art.-Nr.: C1090.08

**Li-Ion Akkupack 1200 mAh:**  
▶ Art.-Nr.: C1148

### Ausstattung:

- ▶ Dual Band LPD/PMR Funkgerät
- ▶ VIBRACALL
- ▶ LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Batterieanzeige
- ▶ Automatischer Energiesparmodus
- ▶ CTCSS (38 Töne), DCS (104 Codes)
- ▶ 5 Rufton-Melodien
- ▶ Nachrauschunterdrückung (Side Tone)
- ▶ Doppelte PTT-Taste
- ▶ Kanalsuchlauf
- ▶ Zweikanalüberwachung (DW)
- ▶ Tastensperre
- ▶ Umschaltbare Sendeleistung
- ▶ Sendebestätigungston (Roger Beep)
- ▶ Freisprechfunktion (VOX)
- ▶ Anschlussbuchse für externes Mikrofon/Lautsprecher/Ladegerät

## Alan Electronics GmbH