

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm – CP 6206.300

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kupplung CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm – CP 6206.300

erstellt am : 14.10.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60

**Material:** Zink-Druckguss

**Farbe:** RAL 7035

**Lieferumfang:** Inkl. Dichtungen  
Gewindestifte  
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**EAN:** 4028177684355

**Zolltarifnummer:** 79070000

**eCl@ss 5.1:** 27189247

**eCl@ss 7.0:** 27189261

**ETIM 6.0:** EC000882

## Produktmerkmale

**Drehbar/neigbar:** ja

---

**Drehwinkel/Schwenkbereich:** ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel  
Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden

---

**Gewicht/VE:** 2,1 kg

---

## Approbationen

**Erklärungen:**  [Herstellereklärung \(DE\)](#)

---

## Downloads

**Datenblätter:**  [Technik im Detail](#)  
DE  
 [Technisches Systemhandbuch](#)  
DE

---

**Dokumentationen:**  [Anleitung \(EN, DE\)](#)

---

**CAD-Zeichnungen:** Anfordern

---

# Rittal – Das System.

---

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE