

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Bediengehäuse mit Griffleisten – CP 6315.100

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Bediengehäuse mit Griffleisten – CP 6315.100

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Gehäuse und Tür: Stahlblech Griffleisten: Aluminium Frontplatte: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleiste: natur eloxiert Frontplatte: natur eloxiert
Farbe:	Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleiste: natur eloxiert Frontplatte: natur eloxiert Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 55
Lieferumfang:	Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm Vorne mit max. Ausbruch, abgedeckt von leicht zu bearbeitender 3 mm Aluminium-Frontplatte Seitliche Griffleisten und Abschlusskappen Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Angeformter Innenausbauwinkel mit TS Systemlochung
Hinweis:	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden Verschluss-Systeme für Servicezugang von vorne: Verschluss-Einsätze 41 mm, Ausführung C; Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
Ausführung Servicezugang:	von vorne
Hinweis zur Best.-Nr.:	passende Montageplatte 5050.432 mit Versandbeutel 5050.507

Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177693937
Zolltarifnummer:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180505
eCl@ss 7.0:	27180505
ETIM 6.0:	EC002504

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 300 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 210 mm
Gewicht/VE:	7 kg

Approbationen

Approbationen:	 CSA (EN)  TUV DE
Erklärungen:	 Konformitätserklärung (EN, DE)

Downloads

Datenblätter:	 Technik im Detail DE  Technisches Systemhandbuch DE
Dokumentationen:	 Anleitung (FR, EN, DE)
CAD-Zeichnungen:	Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE