

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Winkelkupplung 90° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm – CP 6206.380

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Winkelkupplung 90° CP 60 für Tragarmanschluss Ø 130 mm – CP 6206.380

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am horizontalen Teil des Tragarmsystems. Gehäuse hängend oder aufsitzend montierbar. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
Material:	Winkelkupplung: Aluminiumguss/Zink-Druckguss Abdeckung: Kunststoff
Farbe:	Winkelkupplung: RAL 7035 Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang:	Inkl. Dichtungen Gewindestifte Justierschrauben Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177684393
Zolltarifnummer:	76169990
eCl@ss 5.1:	27189247
eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC000882


Produktmerkmale

Drehbar/neigbar: ja


Drehwinkel/Schwenkbereich: ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel
Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden

Gewicht/VE: 1,8 kg

Approbationen

Erklärungen:  [Herstellereklärung \(DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technik im Detail](#)
DE
 [Technisches Systemhandbuch](#)
DE

Dokumentationen:  [Anleitung \(EN, DE\)](#)

CAD-Zeichnungen: Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE