

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Neigungsadapter $\pm 45^\circ$
für Tragarmanschluss
 $\varnothing 130$ mm – CP
6206.420**

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm – CP 6206.420

erstellt am : 14.10.2015 auf www.ittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Einsatzgebiete:	Zur Verbindung eines Bediengehäuses mit Neigungsadapter an Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Winkelkupplung 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material:	Neigungsadapter: Aluminiumguss Faltenbalg: Kunststoff
Farbe:	RAL 7024
Lieferumfang:	Inkl. Dichtungen Faltenbalg Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177684447
Zolltarifnummer:	76169990
eCl@ss 5.1:	27189247
eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC000882

Produktmerkmale

Drehbar/neigbar: ja

Neigungswinkel: Hinweis: In 7,5°-Schritten einstellbar

Gewicht/VE: 1,2 kg

Approbationen

Erklärungen:  [Herstellererklärung \(DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technik im Detail](#)

DE

 [Technisches Systemhandbuch](#)

DE

Dokumentationen:  [Anleitung](#)

2 EN, DE

CAD-Zeichnungen: Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LÖH GROUP