

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" – CP 6321.000

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" – CP 6321.000

erstellt am : 14.10.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10
<b>Material:</b>	Gehäuse und Tür: Stahlblech Griffleisten: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas TFT-Halterung: Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleiste: natur eloxiert
<b>Farbe:</b>	Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleiste: natur eloxiert Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 65
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm Sichtscheibe Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100 Seitliche Griffleisten und Abschlusskappen Tür hinten, rechts scharniert Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
<b>Hinweis:</b>	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, Sicherheitszylinder, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung B
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.

<b>EAN:</b>	4028177697324
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27180505
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27180505
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002504

## Produktmerkmale

<b>Ausführung:</b>	Sichtscheibe mit Einscheiben-Sicherheitsglas
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 650 mm Höhe: 450 mm Tiefe: 155 mm
<b>Anzahl Vorreiberverschlüsse:</b>	1
<b>Gewicht/VE:</b>	18 kg

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	 <a href="#">CSA + CSAus (EN)</a>  <a href="#">TÜV DE</a>
<b>Erklärungen:</b>	 <a href="#">Konformitätserklärung (EN, DE)</a>

## Downloads

<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">Technik im Detail</a> DE  <a href="#">Technisches Systemhandbuch</a> DE
<b>Dokumentationen:</b>	 <a href="#">Anleitung (FR, EN, DE)</a>  <a href="#">Einlegezettel (EN, DE)</a>
<b>CAD-Zeichnungen:</b>	Anfordern

# Rittal – Das System.

---

**Schneller – besser – überall.**

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE