

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Anschlusskonsole VESA 75/100 – CP 6206.480

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anschlusskonsole VESA 75/100 – CP 6206.480

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bedingehäusen, Handelsüblichen TFTs und Industrie-PCs mit Anschluss VESA 75/100.

Nutzen: Schnelle und einfache Ein-Mann-Montage über Schlüssellochbohrungen
Mehr Platz für Installation und Service
Kabelführung zu Geräten außerhalb und unterhalb der Konsole möglich
Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabelführung und Zugänglichkeit zu innenliegenden Geräteanschlüssen
Integrierte Kabelabfangmöglichkeiten
Deckel und Unverlierbarkeitsschrauben

Material: Zink-Druckguss

Farbe: Anschlusskonsole: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024

Lieferumfang: Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
Kabelbinder zum Kabelabfang

Hinweis: Je nach Anwendung wird Befestigung, Kupplung, Neigungsadapter oder Adapter benötigt

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177693920

Zolltarifnummer: 79070000

eCl@ss 5.1: 27189247

eCl@ss 7.0: 27189261

ETIM 6.0: EC002622

Produktmerkmale

Ausführung: Anschluss an Rittal Tragarmsysteme
CP 40
CP 60
CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm

starr: ja

Gewicht/VE: 1,1 kg

Approbationen

Erklärungen:  [Herstellererklärung \(DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technisches Systemhandbuch](#)
DE

CAD-Zeichnungen: Anfordern

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE