

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► NH-Sicherungs- Lastschaltleisten- Module – SV 9666.560

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module – SV 9666.560

erstellt am : 14.10.2015 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis Gr. 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
<b>Material:</b>	Abdeckung: Polystyrol
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Hinweis:</b>	Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden. Sammelschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>EAN:</b>	4028177676442
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369085
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27370302
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27142409
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001893

## Produktmerkmale

**Passend für:** Best.-Nr.: 9346.040/9346.050/9346.110/9346.115/9346.210/9346.215/9346.310/9346.315

<b>Für NH-Sicherungs- Lastschaltleisten:</b>	12 x 00 6 x 1 6 x 2 6 x 3
<b>Mittenabstand der Sammelschienen:</b>	185 mm
<b>Abmessungen:</b>	Breite: 750 mm Höhe: 750 mm
<b>Baugröße:</b>	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 5
<b>Gewicht/VE:</b>	5,18 kg
<b>Downloads</b>	
<b>Dokumentationen:</b>	 <a href="#">Anleitung (RU, DE, ES, EN)</a>
<b>CAD-Zeichnungen:</b>	Anfordern

# Rittal – Das System.

---

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE