

Dosierpistole Easy-Mix D 50



**schneller Materialauftrag | sparsam im Verbrauch |
prozesssichere Verarbeitung von Easy-Mix Klebstoffen**

Die WEICON Dosierpistole Easy-Mix D 50 ist sehr robust und bruchfest und besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Die Pistole ist mit einem Transportheben aus Metall ausgestattet. Das moderne Misch- und Dosiersystem ermöglicht ein exaktes automatisches Dosieren, Mischen und Auftragen der Easy-Mix Typen in nur einem Arbeitsgang. Innerhalb einer Serienfertigung ist so eine gleichbleibende Qualität sowie die Prozesssicherheit gewährleistet.

Passend für alle Easy-Mix Typen und PE-PP. Nicht passend für VA 2407.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Verarbeitung

Die Klebeflächen säubern und reinigen (z. B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger). WEICON Easy-Mix Produkte können mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Einseitig auftragen.

Zubehör

10651050	Easy-Mix S 50 gelb
10650050	Easy-Mix S 50
10758050	Easy-Mix PU Kristall
10753050	Easy-Mix PU-240
10751050	Easy-Mix PU-90
10652050	Easy-Mix Metal
10650850	Easy-Mix HT 180
10650250	Easy-Mix N 5000
10569050	Easy-Mix RK-7300
10566050	Easy-Mix RK-7100
10565050	Easy-Mix RK-7000
10564050	Easy-Mix RK-7200
10650005	Quadro-Mischdüse B
10650006	Helix-Mischdüse B

Erhältliche Gebindegrößen

10653050	Dosierpistole Easy-Mix D 50, 1 Stück
----------	--------------------------------------



Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr