

STROMVERSORGUNG  
ÜBER STECKDOSE ODER  
BATTERIEN

FLEXIBEL AUSRICHTBARE  
HALTERUNG

ABNEHMBARE TASCHEN-  
LAMPE

NOTFALL-FUNKTION

FÜR EXTRA HELLES  
LICHT SORGT EINE 0,5 W  
HIGH-POWER LED VON  
SAMSUNG.

## 3in1 LED BEWEGUNGSMELDER MIT NOTFALL-LICHT

# BEWEGUNGSMELDER

### Heller LED Bewegungsmelder, Taschenlampe und Notfall-Leuchte in einem!

Diese Leuchte wird ganz einfach in eine freie Steckdose gesteckt. Sie können nun den Bewegungsmelder aktivieren, welcher selbstständig erkennt ob es bereits dunkel ist und erst dann die LED einschaltet. Da sich zusätzlich 3 Batterien im Inneren befinden, können Sie die Lampe auch jederzeit aus ihrem Sockel ziehen und per Knopfdruck als Taschenlampe verwenden. Im Falle eines Stromausfalls schaltet die Lampe sofort auf Batterieversorgung um. Das Licht schaltet sich für 30 Sekunden ein und kehrt dann in den vor dem Ausfall gewählten Modus zurück.



Stecker-Sockel mit flexibler Halterung.



## 3in1 LED BEWEGUNGS- MELDER MIT NOTFALL-LICHT

### + EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung über Steckdose oder Batterien  
Flexibel ausrichtbare Halterung  
Automatische Abschaltung  
Abnehmbare Taschenlampe  
Notfall-Funktion

### + TECHNISCHE DATEN

0,5 W High-Power LED von Samsung  
110° Erfassungswinkel, 5 m Erfassungsbereich  
Notstromversorgung über 3x AA Batterien  
(im Lieferumfang enthalten)  
Abmessung Leuchte (ohne Sockel) 11 x 5,8 x 4,5 cm

### + DATEN VERPACKUNG

Abmessungen Blister: 24 x 16 x 10,5 cm  
Gewicht Produkt mit Verpackung: 250 g

### + LIEFERUMFANG

LED Leuchte mit eingebautem Bewegungsmelder  
Stecker-Sockel mit flexibler Halterung  
3x AA Batterien  
Bedienungsanleitung

### + SERVICELEISTUNGEN

Werbewirksame Verpackung DE/EN  
Bedienungsanleitung DE/EN  
2 Jahre Garantie  
Technischer Support

Eingebauter Sensor erkennt ob es dunkel ist und schaltet sich automatisch ein.



Die Leuchte wird ganz einfach in eine freie Steckdose gesteckt.



| Art. Nummer | EAN             | VPE     |
|-------------|-----------------|---------|
| 701445      | 4250679504286   | 60      |
| VPE Gewicht | VPE Maße mm     | UVP     |
| ca. 18 kg   | 870 x 760 x 378 | 22,99 € |