


DIGITUS® LWL-Spleißboxen, SC



DN-96322-4 (24x SC Duplex, OM4)

✓ Komplett vormontiert

✓ Robustes Stahlblech

✓ 6x SC DX, 12x SC DX oder 24x SC DX

✓ OM2, OM3, OM4 oder OS2

Kurzbeschreibung

DIGITUS® LWL-Spleißboxen, 1HE, 6x SC Duplex, 12x SC Duplex oder 24x SC Duplex, verschiedene Faserklassen

Features

- Robustes Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tiefenverstellbar im 19"-Schrack
- Box ist ausziehbar
- Komplett vormontiert, Fasern abgelängt und in die Spleißkassetten gelegt
- Farbige Pigtails
- Kupplungen mit Zirkonia-Keramik-Ferrule
- Erhältlich mit 6x SC Duplex, 12x SC Duplex oder 24x SC Duplex
- Erhältlich in OM2, OM3, OM4 und OS2
- M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung enthalten
- 1 Höheneinheit (44,45 mm)
- Standardfarbe Grau (RAL 7035); Optional erhältlich in Farbe Schwarz (RAL 9005)


Produktübersicht

Die DIGITUS® LWL-Spleißboxen weisen eine robuste und kompakte Bauform auf und sorgen für den einfachen Übergang zwischen LWL-Verlegekabeln auf Duplex- oder Breakout Kabeln. Die einfache Installation und der optimale Schutz der Glasfasern im Vollmetallgehäuse sind nur einige Vorteile dieser Spleißboxen.

Sie sind spleißfertig und enthalten bereits Spleißkassetten, nach IEC 60304 abgesetzte Pigtails und die zugehörigen Kupplungen. Zudem bietet DIGITUS® weitere hochqualitative LWL-Produkte wie Glasfaser Patchkabel, Verlegekabel oder Reinigungswerkzeuge, die eine optimale Ergänzung für Ihr Netzwerk ergeben.

Produktabbildungen


DN-96321/3 (12x SC Duplex, OM3)



DN-96320 (6x LC Duplex, OM2)



Technische Zeichnungen



Artikelnummer Information

DN-96320	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 6x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM2, Adapter
DN-96321	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 12x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM2, Adapter
DN-96322	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 24x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM2, Adapter
DN-96320/3	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 6x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM3, Adapter
DN-96321/3	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 12x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM3, Adapter
DN-96322/3	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 24x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM3, Adapter
DN-96320-4	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 6x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM4, Adapter
DN-96321-4	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 12x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM4, Adapter
DN-96322-4	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 24x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OM4, Adapter
DN-96320/9	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 6x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OS2, Adapter
DN-96321/9	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 12x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OS2, Adapter
DN-96322/9	LWL-Spleißbox, ausziehbar, 1HE, bestückt, 24x SC Duplex, inkl. M20/M25-Verschraubung, Spleißkassette, farbige Pigtailes, OS2, Adapter