

Bedienungsanleitung
Garrett PRO-POINTER

Der **PRO-POINTER** ist ein vollautomatischer Handmetaldetektor, entwickelt für eine präzise Punktortung von Metallobjekten als Ergänzungsgerät zu Ihrem Hobby-Metallsuchgerät. Den PRO-POINTER können Sie auch zur Suche von Objekten wie Metalle, Leitungen oder Kabel in Wänden benutzen.

Lieferumfang:

Der PRO-POINTER wird mit eingelegter 9 Volt Batterie, Gürtelhalter, englischer und deutscher Bedienungsanleitung geliefert.

EIN/AUS-Schalter:

Nach dem Einschalten stellt sich der PRO-POINTER automatisch auf Höchstleistung ein. Bei einer Metallortung erhöht sich der Ton- und Vibrationsalarm automatisch beim Annähern an das geortete Objekt. Benutzen Sie die PinPoint-Spitze des Detektors, um eine genaue Ortsbestimmung vorzunehmen.

Kratzkante:

Der PRO-POINTER hat eine ca. 10 cm lange Kratzkante an der Detektionsspule. Mit der Kratzkante können Sie den Boden abreiben und somit das Objekt freilegen. Es ist auch ideal für schnelle Objektsäuberung der anhaftenden Erde vor Ort.

LED-Lampe:

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Lampe permanent bis zum Ausschalten des Gerätes.

Batteriefach/Stromversorgung

Der Detektor kann mit einer Normal-Batterie 9 V oder mit einem aufladbaren Akku 7,2 V betrieben werden. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn Sie den akustisches Alarm hören. Zum Austausch der Batterie, den Batteriefachdeckel unten am Handgriff nach links drehen. Die Batterie kann jetzt entnommen bzw. eingelegt werden.

Betriebsdauer der Batterie: Karbon: 16 Std. - Alkaline: 30 Std. - Akku: 16 Std.

Garantie

DTI gewährt eine Garantie von 3 Jahren. Nicht eingeschlossen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder das Auslaufen von Batterien verursacht werden. Hersteller und Vertreiber dieser Geräte haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

(C) Copyright: Diese Bedienungsanleitung steht unter Urheberschutz. Sie darf ohne schriftliche Erlaubnis der DTI nicht übersetzt, vervielfältigt, reproduziert oder verbreitet werden.



Detector Trade International GmbH & Co KG

	www.detector-trade.de
	info@detector-trade.de
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	www.facebook.com/dtigmbh
	www.twitter.com/detectortradein
	www.youtube.de/user/detectortradeintern