



**Stufenlose Drehzahlregelung für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.**



 Video WP/E



## **Winkelpolierer WP/E**

**Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird: Zum Veredeln von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten, für den "letzten Schliff" nach dem Lackieren.**

Balancierter Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.

Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz für Metalle und NEMetalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) sowie Microfaser-Tuch.

Das Herz unserer MICROMOT-Feinwerkzeuge für 230 V: der Gleichstrom (DC)-Spezialmotor.

### **Technische Daten:**

230 V. 100 W. 800 - 2.800/min. Länge 270 mm. Gewicht 720 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

**NO 28 660**

Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung im Koffer für sofortigen Einsatz.



## Zubehör für den Winkelpolierer WP/E

### Gummistützteller

Für die Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell- Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

**NO 28 548** 1 Stück



### Polierschwamm (blau = mittelhart)

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack- und Metallflächen und anschließendem Polieren. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 x 25 mm.

**NO 28 662** 2 Stück



### Lammfell-Polierhaube

Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

**NO 28 664** 2 Stück



### Polierfilzscheibe, mittelhart

Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

**NO 28 666** 2 Stück



### Superfeine Schleifscheiben Korn 2000

Aus Silicium-Karbid. Zum Endbehandeln von Lacken, Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

**NO 28 670** 12 Stück



### Microfaser-Tuch

Zum Endreinigen polierter Flächen. Feinmaschig und ohne Naht. 20 x 20 cm.

**NO 28 678** 2 Stück

