RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung (Variante 14), Kunststoffgehäuse, für 1 Gigabit, für flexieble Leiter AWG 24 ... 25

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356159975

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45 8(8)
Verriegelungsart	Push-Pull
Geschirmt	ja
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	IDC
Anschlussquerschnitt	0,2 mm² (starr)
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 0,18 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	24 (starr)
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 25 (flexibel)
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8 mm
Kabelabgang	gerade
Farbe	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C

Materialangaben

Material Gehäuse	PA-GF
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Technische Daten

Materialangaben

Material	Kunststoff
Material O-Ring	NBR
Material Kabeldichtung	TPE
Material Gehäuse-Zwischendichtung	NBR

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Nennspannung U_N	50 V
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6
Übertragungseigenschaften-GRP	CAT6
Bemessungsstrom	1 A
Verschmutzungsgrad	2

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

RJ45-Steckverbinder - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Approbationen

EAC / EAC /

Approbationsdetails

EAC s

s

Zubehör

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com