


DIGITUS® LWL LC-Kupplungen



✓ Kompaktes & robustes Design

✓ Hochwertige Zirkonia-Keramik-Ferrule

✓ Ideal für Spleißboxenkonnexion

✓ Schnelle und einfache Installation

Kurzbeschreibung

DIGITUS® LWL LC-Kupplungen, Duplex, Quad; Singlemode, Multimode

Features

- Kompaktes Design
- Robustes Gehäuse
- Präzise verarbeitet
- Ideal für Spleißboxenkonnexion
- Schnelle und einfache Installation
- Mit Staubschutzkappen
- Hochwertige Zirkonia Keramik Ferrule
- Niedrige Einfüge- und Rückflussdämpfung
- Telcordia, ANSI, TIA/EIA, NTT und JIS kompatibel
- Fertigung gemäß IEC 61754 Standards
- LC Duplex für SC Simplex break-out geeignet
- LC Quad für SC Duplex break-out geeignet
- Kupplungen mit Lasershutter (auf Anfrage)

Produktübersicht

Die hochwertigen LWL-Kupplungen mit Keramik-Ferrule von DIGITUS®, sind die perfekte Ergänzung für die Spleißboxenkonnexion. Durch die ständigen Qualitätskontrollen und die präzise Fertigung, garantieren die Kupplungen optimale Leistung und Verbindungsqualität. Jede Kupplung ist mit einer Staubschutzkappe versehen, um die Ferrulen vor Verschmutzungen zu schützen. Zudem werden die Kupplungen mit dem passenden Befestigungszubehör ausgeliefert, so dass diese sofort in die Frontblenden eingesetzt und fixiert werden können. Die optimale Performance wird durch den Einsatz der DIGITUS® Pigtaills erreicht, die ebenso hochqualitativ gefertigt werden und deren Stecker ideal mit den Kupplungen zusammenspielen.

Spezifikationen


Stecker	Singlemode 9/125 µ	Multimode 50/125 µ
Hülse	Keramik	Keramik
Farbe	Blau/Metall	Beige/Aqua/Violett/Metall
Einfügungsdämpfung	< 0,20 dB	< 0,20 dB
Steckzyklen	max. 1000	max. 1000
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C	-40 °C bis +85 °C

Anwendungsbereiche


- CATV
- Aktives Netzwerk/Transceiver
- Passives Netzwerk
- Telekommunikation
- Metro
- Multimedia
- Testausrüstung
- Gigabit Ethernet
- Video

Technische Zeichnungen

LC Duplex



LC Quad



Artikelnummer Information

DN-96007-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, Singlemode, inkl. Schrauben
DN-96008-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex Kupplung, Farbe Beige, Zirkonia-Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, Multimode, inkl. Schrauben
DN-96009-1	DIGITUS [®] LC/LC Duplex Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, Multimode, inkl. Schrauben
DN-96010-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad Kupplung, Farbe Beige, Zirkonia-Keramikhülse, Plastikgehäuse, Multimode, inkl. Schrauben
DN-96011-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad Kupplung, Farbe Aqua, Zirkonia-Keramikhülse, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Schrauben
DN-96012-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad Kupplung, Farbe Blau, Zirkonia-Keramikhülse, Plastikgehäuse, Singlemode, inkl. Schrauben
DN-96016-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad Kupplung, Zirkonia-Keramikhülse, Metallgehäuse, Singlemode, inkl. Schrauben
DN-96017-1	DIGITUS [®] LC/LC Quad Kupplung, Zirkonia-Keramikhülse, Metallgehäuse, Multimode, inkl. Schrauben