

- Produktdatenblatt -



Artikel **View Aqua 603 Taucher - Taschenlampe**

Art. Nummer	LXL15000W4	Farbe	Gelb/ Schwarz	Unverb. Preisempf.	34,95 €
Hersteller	LiteXpress	Material	Kunststoff		



Beschreibung: Die Taucherlampe LiteXpress View Aqua verfügt über einen glatten Reflektor und eine gummierte Vorderkappe. Der Schalter lässt sich in der jeweils gewünschten Position arretieren. Die robuste, wasserdichte Taschenlampe hat zwei Helligkeitsstufen für lange Brenndauer: In der höheren Leuchtstufe reichen vier neue Batterien bzw. frisch aufgeladene Akkus des Typs 1,5 V AA LR6 für ca. 5 Stunden und 15 min (ANSI FL1). In der niedrigeren Leuchtstufe kann die LiteXpress View Aqua auf eine Leuchtdauer von bis zu 78 Stunden kommen. Die Leuchte verfügt über 1 Luxeon- Hochleistungs- LED, ist wasserdicht bis 30 Meter (IPX8), hat ein robustes ABC Kunststoffgehäuse und einen glatter Reflektor für optimale Leuchtweite. Die Schalterarretierung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten und die gummierte Vorderkappe und das teilgummierte Griffstück sorgt für festen Halt.

Eigenschaften - Isolierprodukte

Isolierwirkung		Verschluss		Fassungsvermögen	
Kalt in Stunden	n/a	Verschlussart	n/a	Füllvolumen Liter	n/a
Warm in Stunden	n/a	Einfüllöffnung cm	n/a		
Besonderheiten					

Eigenschaften - mobiles Licht

Batterie/Akku		Helligkeit		Sonstiges	
Typ	AA	Max Lumen	250	Leuchtmittel	LED
Anzahl	4	Min Lumen	20	Anzahl Modi	2
Gewicht Batterie gr	23,00	Leuchtweite		Modi/Funktionen	High, Low
Gesamtgewicht gr	92,00	Max Meter	169	Besonderheiten	
Batterie enthalten?	ja	Min Meter	48		
		Leuchtdauer			
		Max ¹ Stunden	5,3		
		Min ¹ Stunden	78,0		

¹ Die Werte zu Max beziehen sich auf die hellste Einstellung und die Werte Min auf die niedrigste Einstellung des jeweils gewählten Leuchtmodus

Abmessungen / Sonstige Informationen

VPE klein (Innerer Karton)		Produkt		Sonstiges	
Länge cm	22,60	Länge cm	4,40	Herkunftsland	China
Breite cm	28,30	Breite cm	4,40	Zolltarifnummer	8513100000
Höhe cm	18,80	Höhe cm	16,60	EAN-Nummer	4897010177671
Gewicht gr	1.840,00	Durchmesser	-		
Inhalt Stück	6	Gewicht gr	102,00		
VPE groß (Äußerer Karton)		Produktverpackung		Spezifische Produktinformationen - Multitools	
Länge cm	47,60	Länge cm	5,50	Länge gesamt	n/a
Breite cm	58,50	Breite cm	27,80	Grifflänge	n/a
Höhe cm	40,80	Höhe cm	17,20	Klingenlänge	n/a
Gewicht gr	16.240,00	Gewicht gr	270,00	Werkzeuge	
Inhalt Stück	48	Inhalt Stück	1		