

Produktinformation

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./ GTIN	Garantie												
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	UV-C Strahler 11 Watt UV-C - SU 11 W			30432 4011458304325	24 Monate												
Masterbox Informationen																	
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)													
Breite	Tiefe	Höhe	50,0	37,5	34,5	13,6	6										
Artikel Informationen																	
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit													
Breite	Tiefe	Höhe	37,2	24,5	11,0	1,75 / 2,1	1										
UV-C Strahler 11 Watt UV-C - SU 11 W			Menge / Palette:														
			Menge / LKW:														
<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>UV-C Strahler 11 Watt, geeignet für Teiche bis max. 10.000 l Inhalt und Pumpe bis max. 3.000 l/h Fördermenge. Zur Reduzierung von Bakterien und Algen im Teich oder Aquarium ohne Chemikalien. Zum Schutz von Fischen und Pflanzen vor Krankheitskeimen. UV-C Röhre mit langer Lebensdauer (ca. 4.000 Std). Mit optischer Funktionskontrolle.</p>																	
<p>Technische Daten:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Nennleistung:</td> <td>11 Watt</td> </tr> <tr> <td>Spannung / Frequenz:</td> <td>220 - 240 V~ / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Teichvolumen max.:</td> <td>10.000 l</td> </tr> <tr> <td>Druck max.:</td> <td>0,3 bar</td> </tr> <tr> <td>Schlauchanschluss:</td> <td>Ø 20, 25, 32, 40 mm</td> </tr> <tr> <td>Anschlusskabel:</td> <td>5 m / H05RN-F</td> </tr> </tbody> </table>						Nennleistung:	11 Watt	Spannung / Frequenz:	220 - 240 V~ / 50 Hz	Teichvolumen max.:	10.000 l	Druck max.:	0,3 bar	Schlauchanschluss:	Ø 20, 25, 32, 40 mm	Anschlusskabel:	5 m / H05RN-F
Nennleistung:	11 Watt																
Spannung / Frequenz:	220 - 240 V~ / 50 Hz																
Teichvolumen max.:	10.000 l																
Druck max.:	0,3 bar																
Schlauchanschluss:	Ø 20, 25, 32, 40 mm																
Anschlusskabel:	5 m / H05RN-F																
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 mehrstufige Schlauchanschlüsse - 2 Halter mit Klemmbügel - 1 Schauglas 																	
<p>Prüfzeichen:</p> 																	
09.11.2021																	