



Einhell

CLASSIC



Akku-Laubbläser

GC-CL 18 Li E-Solo

Art.-Nr.: 3433532

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825610246

Der Akku-Laubbläser GC-CL 18 Li E ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Säuberung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren. Im Lieferumfang ist keine Batterie und Ladegerät enthalten.

Ausstattung

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip für komfortables Arbeiten
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht
- Starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 12000 min ⁻¹ |
| - Blas-Luftstrom | 210 km/h |
| - Max. Luftdurchsatz | 105 m ³ /h |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.33 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.91 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 490 x 155 x 182 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.55 kg |
| - Maße Exportkarton | 635 x 505 x 405 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1560 3200 3840 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory





Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen ¹	 Blasen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	180	10
2.0 Ah	240	14
2.5 Ah	300	16
3.0 Ah	390	20
4.0 Ah	480	26
5.2 Ah	660	40
6.0 Ah	720	42
8.0 Ah	960	52

Testaufbau:

1) Min. elektronische Geschwindigkeit

2) Max. elektronische Geschwindigkeit