

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08
- Beschriftungsschild anbringbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356777780

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	24+PE
Bauform	B24
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Kabelabgang	gerade
Schutzart Gehäuse	IP66
Schutzart Gehäuse	IP54 (mit geschlossenem Schutzdeckel)
Schutzart Gehäuse	4 (NEMA 250)
Schutzart Gehäuse	4X (NEMA 250)
Schutzart Gehäuse	12 (NEMA 250)
Anschlusstechnik	Push-in-Anschluss
Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
------------------------	------

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
---------------------------------------	----

Kaufmännische Daten

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

EAC / EAC /

Approbationsdetails

EAC s

s

Zubehör

Gehäusebügel

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Zubehör

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696




Gerätemarker unbeschriftet

US-EMP (20X9) - 0829439




Zeichnungen

Diagramm



Derating-Diagramm


Maßzeichnung



Montageausschnitt


Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Maßzeichnung




Maßbild

Schemazeichnung



Polbild Anschlusseite Stift

Schemazeichnung



Polbild Anschlusseite Buchse

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>