

## **KODIAK Powerbank – Hinweise zum Gebrauch**

*Bitte schau Dir die entsprechenden Skizzen in der englischen Anleitung an*

### **ANATOMY / AUFBAU**

Batterie Level Indicator / Batteriestandsanzeiger

Power Key / An-Aus-Schalter

Micro USB Charge Port / Mikro-USB-Ladeport

USB Output Port / USB-Port Ausgang

Power Seal / Energie-Versiegelung

### **POWER UP / AUFLADEN**

- Verbinde das Kabel mit dem Mikro-USB-Port mit dem Kodiak Eingangsport.
- Verbinde den USB-Port mit dem Computer oder mit dem 5V/1A USB-Stromadapter.\*
- Die LED-Lichter fangen an zu blinken, sobald der Kodiak geladen wird. Alle vier LED-Lichter leuchten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

<b>LED Anzeiger:</b>	<b>Batteriestand</b>
Vier Lichter	Vollständig geladen
Drei Lichter	75% verbleibend
Zwei Lichter	50% verbleibend
Ein Licht	25% verbleibend
Blinkend	Weniger als 5% verbleibend

### **POWER UP (CHARGING STUFF) / AUFLADEN (GERÄTE LADEN)**

So lädst Du Deine Geräte auf:

1. Verbinde das Kabel mit dem USB-Ausgang mit dem Kodiak Ausgangsport.
2. Verbinde den anderen Ausgang mit dem Port Deines Gerätes.
3. Halte den An-/Aus-Schalter eine Sekunde lang gedrückt. Der LED-Batteriestandanzeiger wird den Ladestand der Batterie anzeigen, sobald der Kodiak eingeschaltet ist.
4. Sobald Dein Gerät vollständig aufgeladen ist, entferne den Kodiak von Deinem Gerät.

**PRODUKTMERKMAL:** Wasserdicht und stoßfest

**PRODUKTMERKMAL:** Energie-Versiegelung

Stelle sicher, dass die Energie-Versiegelung vollständig über alle Ecken festgedrückt ist, bevor Du Deinen Kodiak den Elementen aussetzt.

## **PFLEGE & WARTUNG**

- Eingang und Ausgang nicht gleichzeitig benutzen. Das könnte seine Leistung schmälern und dazu führen, dass Geräte nicht richtig aufgeladen werden.
- Stelle sicher, dass der Deckel sicher verschlossen und das Gerät sich nicht in der Nähe von extrem hohen Temperaturen befindet, wenn es nicht in Benutzung ist.
- Den Kodiak nicht direktem Sonnenlicht oder heißen Plätzen aussetzen. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte, zerstören die Batterie oder fügen Plastikteilen Schäden zu.
- Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch säubern. Keine scharfe Chemie oder Reinigungsmittel benutzen um das Produkt zu reinigen.
- Das Produkt mindestens ein Mal in drei Monaten aufladen. So wird verhindert, dass die Batterie austrocknet.
- Für beste Leistung den Kodiak vollständig aufladen, bevor er andere Geräte aufladen soll.
- Den Kodiak auseinanderbauen oder versuchen, ihn auseinander zu bauen.
- Die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen zerkratzen.
- Es ist normal, dass sich die Batterie beim Ladevorgang erwärmt. Die Temperatur sollte dabei unter 7° bleiben. Die Leistung des Kodiak wird davon nicht beeinträchtigt.
- Alle Produkte haben strenge Qualitätsinspektionen durchlaufen. Benutze die Batterie nicht, wenn sie Gerüche abgibt, Wärme generiert, ihre Form verliert oder in irgendeiner Weise beschädigt oder seltsam aussieht.

## **PRODUKTDDETAILS**

Batterie: Hochqualitative Lithium-Batterie

Kapazität: 6000 mAh

Transfereffizienz: 80%

Eingang Volt: 5V DC

Ausgang Volt: 5V DC

Eingang Strom: 1 A

Ausgang Strom: 2,1 A

Betriebstemperatur: -20° bis 60° C

Vertrieb: Optamit GmbH, Toyota-Allee 43, 50858 Köln, [info@optamit.de](mailto:info@optamit.de)

Fragen zum Produkt, Umtausch und Reklamation bitte mit dem Händler vor Ort klären.