

Ventilation Kit Fresh Breeze

380123,380124 • 05/2016

The solar ventilation kit Fresh Breeze can be used in many different ways: In the agricultural sector e.g. for the ventilation of chicken houses, for rooms with little air circulation such as green houses or winter gardens, garden huts or other rooms that are not used so often. Fresh breeze helps to keep the air fresh and to avoid musty odours and the condensation of water. The ventilator starts automatically as soon as the irradiation of the sun is high enough (also works with diffuse irradiation). No power supply or cabling is necessary. The ventilation system can be easily integrated in any (non-shaded) outer wall. The system can be easily changed for either in or out airflow.

Features:

- Solar-driven wall ventilation system: No extra power supply necessary
- Made out of solid ABS-plastics
- UV- and weather resistant
- Nearly no noise
- Metal protective grill and screws inclusive

Die Einsatzgebiete für den Solarlüfter Fresh Breeze von Phaesun sind sehr vielfältig. Ob im landwirtschaftlichen Bereich zur Be- und Entlüftung von z.B. Hühnerställen oder von Räumen mit geringer Luftzirkulation wie Gewächshäusern, Wintergärten oder gelegentlich genutzten Gartenhäusern. Der Solarlüfter hilft dabei, die Luft frisch zu halten und verhindert muffige Gerüche und Kondenswasserbildung.

Der Lüfter ist selbstlaufend, sobald die Sonneneinstrahlung stark genug ist (auch bei diffuser Einstrahlung), braucht keinen Stromanschluss oder Verkabelung und kann einfach in eine unbeschattete Außenwand eingebaut werden.

Durch den Tausch der Lüfterräder kann der Solarlüfter je nach Bedarf zum Saugen oder Blasen umgerüstet werden

Produktmerkmale:

- Solarbetriebener Wandventilator: Kein Stromanschluss erforderlich
- Aus solidem ABS-Kunststoff
- UV- und Witterungsbeständig
- Geräuscharm
- Mit Metallschutzgitter und Schrauben



	Technical Data	Technische Daten	Dimensions /Maße [mm]	Weight/ Gewicht [kg]	Art-No/ Art-Nr.
Solar Ventilation Kit Fresh Breeze Black	1,2 W, 2 VDC, air delivery 65m³/h, blade diameter 96 mm, fan wheel for suction or blowing, 5 blades, black	1,2 W, 2 VDC, Luftleistung 65m³/h, Flügel-durchmesser 96 mm, Flügelrad für saugen oder blasen, 5 Flügel, schwarz	215 x 241 x 186	0,8	380123
Solar Ventilation Kit Fresh Breeze White	1,2 W, 2 VDC, air delivery 65m³/h, blade diameter 96 mm, fan wheel for suction or blowing, 5 blades, white	1,2 W, 2 VDC, Luftleistung 65m³/h, Flügel-durchmesser 96 mm, Flügelrad für saugen oder blasen, 5 Flügel, weiss	215 x 241 x 186	0,8	380124