

DE

Gebrauchsanleitung

für RoNa Handkettensäge „STANDARD“ und „STANDARD PLUS“


Siehe Anwendungsvideo: <https://vimeo.com/69242485>

1) Anwendungsbereiche:


Diese 200 g leichte, einfach zu handhabende Handkettensäge eignet sich besonders zum Sägen von Holz, Ästen, Wurzeln (auch unter Wasser), Holzscheiten, etc. und Kunststoffrohren, z.B. PVC-Rohre an schwer zugänglichen Stellen. **Zum Sägen von Metall ungeeignet.**

Besonders erleichtert wird die Arbeit an hohen Bäumen (mit Modell „STANDARD PLUS“). Äste bis zu einer Höhe von ca. 4 m können schnell, problemlos und sicher vom Boden aus abgesägt werden. Sie müssen nicht mehr auf Bäume klettern, auch das nicht ungefährliche Hantieren auf einer Leiter entfällt.


Wichtiger Hinweis: Beim Auspacken werden Sie feststellen, daß die Kette etwas schwergängig ist. Das ist fabricationsbedingt. Nach ein paar Anwendungen wird die Kette jedoch geschmeidiger und läßt sich leichter handhaben. Für die ersten Sägevorgänge empfehlen wir daher trockenes Holz (z.B. Balken o.ä.) zu sägen und danach zum Baumbeschnitt überzugehen. Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie bitte Schutzhandschuhe.



... Zersägen von Ästen,
Stämmen u. ä.



... Sägen mit den
Verlängerungsschnüren



... auch unter Wasser
einsetzbar

3 Jahre
Garantie


II) Montage:

- a) **Modell „STANDARD“:** + b) **Modell „Kit Nachrüstsatz“** = c) **Modell „STANDARD PLUS“:**
- 1 Sägekette:
84 Glieder, 77 cm lang
 - 2 Handgriffe
 - Anleitung
 - Aufbewahrungstasche
- für Modell „STANDARD“:**
- 1 x 4 m Nylonschnur mit Wurfgewicht und Führungsbügel
 - 1 x 4 m Nylonschnur
 - Anleitung
- für Modell „STANDARD PLUS“:**
- 1 Sägekette: 84 Glieder, 77 cm lang
 - 2 Handgriffe
 - 1 x 4 m Nylonschnur mit Wurfgewicht und Führungsbügel
 - 1 x 4 m Nylonschnur
 - Anleitung
 - Aufbewahrungstasche

A) Arbeit ohne Verlängerung (Modell „STANDARD“)

Die Verbindungshaken werden einfach in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Endglieder der Sägekette eingehängt. **Wichtig:** die offenen Haken nach der Montage mit einer Zange etwas zusammendrücken. So können sie nicht herausrutschen!

B) Arbeit mit der Verlängerung Modell „STANDARD PLUS“ (2 x 4 m Kordel)






- ❷ **Wichtig!** Immer seitlich vom Ast stehen, damit Ihnen dieser oder die Sägekette nicht auf den Kopf fallen kann.

III) Anwendungshinweise:

Die Handkettensäge wird aus hochwertigem, thermisch behandeltem Stahl gefertigt. Dies garantiert eine sichere Handhabung und eine lange Lebensdauer.

- Handkettensäge um das zu bearbeitende Holz herumführen und langsam ansägen, bis die Zähne gegriffen haben.
- Nun abwechselnd in eine Richtung ziehen – gleichmäßig hin und zurück.
- Dabei die ganze Länge der Kette ausnutzen.
- Bei dickerem Material können auch zwei Personen damit arbeiten.



Die Säge eignet sich besonders gut für Durchmesser von mind. 4 cm – max. 25 cm.

IV) Gefahrenhinweise:

- **Beim Arbeiten Schutzhandschuhe tragen.**
- **Es ist unzulässig, Sägezahnlieder zu entfernen, um die Kette zu verkürzen bzw. neue Glieder einzufügen. Wird die Säge beschädigt, komplette Sägekette auswechseln.**
- **Beim Arbeiten immer auf sicheren Stand achten; besonders beim Überkopf-Entasten.**
- **Beim Überkopf-Entasten muss der abzutrennende Ast immer gegen Herunterfallen gesichert sein. Wir empfehlen einen Helm zu tragen.**

V) Wartung/Pflege:

- Kette regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Handkettensäge nach dem Arbeiten nie ungeschützt im Freien liegen lassen: Verletzungs- bzw. Korrosionsgefahr!
- Die Säge immer im mitgelieferten Etui aufbewahren.
- Nach häufigem Gebrauch reinigen und leicht mit Öl (z.B. Motorenöl) abreiben.