



## Montage in:

Glastüren  
Fenster

## Das benötigen Sie:


Allwetterkitt  
Kreuzschlitzschraubenzieher  
Wasserwaage

Die Eigenmontage kann den Einsatz von Elektrowerkzeugen erfordern und Gefahren durch scharfe Kanten / Glassplitter bedeuten. Tragen Sie deshalb geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Augenschutz etc.) oder beauftragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann mit der Montage.

Die SureFlap Mikrochip Katzenklappe ist für den Einbau in Einfach- und Doppelverglasungen ideal geeignet. Sollte es noch notwendig sein, hierfür eine Öffnung in eine Scheibe zu schneiden, muss ein Glaser-Fachbetrieb beauftragt werden, da dies Spezialkenntnisse erfordert. Für die Öffnung in einer Scheibe beträgt der ideale Durchmesser 212 mm. Zur Vervollständigung von Montagen in Glas ist ein Montageadapter erhältlich. Mit diesem lassen sich Öffnungen von 210 mm bis 260 mm Durchmesser leicht abdecken.


Informationen über Händler finden Sie auf unserer Website unter [www.sureflap.com](http://www.sureflap.com).

Sollten Sie Fenster mit Doppelverglasung haben, müssen Sie die entsprechende Scheibe durch eine Spezialanfertigung mit Öffnung für Ihre Katzenklappe ersetzen. Sobald diese Scheibe angefertigt und in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster eingebaut ist, können Sie mit der Montage der SureFlap Mikrochip Katzenklappe beginnen.



1


Messen Sie den Abstand zwischen dem Boden und dem Bauch Ihres Haustiers, wenn es steht. Auf dieser Höhe sollte sich die Unterkante der Glasöffnung befinden. Machen Sie auf dieser Höhe eine Markierung am Glas. Hinweis: Wenn sich die Öffnung in der Scheibe hoch über dem Boden befindet, müssen Sie außen eine Stufe anbringen, damit das Haustier den Tunnel erreichen kann.




2

Um für den Tunnel ausreichend Platz zu haben, wird eine kreisrunde Öffnung von 212 mm Durchmesser benötigt.







- 3 Wenn Sie die SureFlap Katzenklappe in eine Doppelverglasung einbauen, können Sie den Zwischenraum zwischen den beiden Scheiben um die Öffnung herum versiegeln, damit sich innen keine Feuchtigkeit ansammeln kann. Hierzu jedoch keine metallhaltigen Dichtmaterialien verwenden!




- 4 Wir empfehlen die Verwendung eines Stranges wetterfester Dichtmasse um die Kanten der Öffnung herum auf beiden Seiten der Scheibe anzubringen. Die Dichtmasse wird zur besseren Fixierung der SureFlap Katzenklappe nach der Montage beitragen, insbesondere bei größeren Öffnungen; ferner verhindert sie, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Diese Art von Dichtmasse ist in einer Glaserei oder den meisten Baumärkten erhältlich.




- 5 Schieben Sie eine der Montageadapter-Scheiben auf den Tunnel der Hauptbaugruppe.




- 6 Schieben Sie den Tunnel der Hauptbaugruppe von der Innenseite des Hauses durch die Öffnung in der Glasscheibe.



- 7 Stecken Sie die zweite Montageadapter-Scheibe sowie den äußeren Rahmen der Katzenklappe von der Außenseite auf. Bitte achten Sie darauf, beim Umgang mit geschnittenem Glas Schutzhandschuhe zu tragen.



- 8 Schrauben Sie die beiden Hälften zusammen. Bei Einbau in eine Einfachverglasung muss hierzu das kürzeste der drei Schraubenpaare verwendet werden. Eine Doppelverglasung hingegen kann die mittelgroßen Schrauben erfordern, je nach Dicke der Verglasung. Vor dem Anziehen der Schrauben muss überprüft werden, ob das Gerät auch wirklich mittig in der runden Öffnung positioniert ist.



- 9 Setzen Sie die weißen Abdeckkappen mit dem Schlitz nach innen auf und drücken Sie sie dann fest auf.

- 10 Nun können Sie den schicken neue Katzeingang von der Innenseite Ihres Hauses bewundern.

