



REG. DESIGN · Eingetragen im Musterregister des Deutschen Patentamts

**ORIGINAL** **HANDY-PUMP™** Made in Germany

# SCHÜTTEL PUMPE

**Selbstansaugender  
Umfüllschlauch**



[www.schuettelpumpe.de](http://www.schuettelpumpe.de)

© **SCHNÜTTGEN**



**Sauberes Umfüllen**  
von Diesel · Benzin · Wasser

**SAUBER  
SICHER  
HANDLICH  
UMWELTBEWUSST**

für Garten · Boot · Aquarium  
Auto · Motorrad · Traktor etc.

Typ 1.6  
Durchmesser 12 mm

Bedienungsanleitung umseitig





# Schüttelpumpe

## “SCHÜTTELPUMPE” der Umfüllschlauch mit “ANSAUGHILFE”

Löst Ihr Umfüllproblem nach dem physikalischen Prinzip der kommunizierenden Röhren – ohne Strom. Sauber, sicher, handlich, umweltbewusst!

**BEACHTEN:** Empfohlene Farbkennung verhindert ein Verwechseln der Flüssigkeiten  
“Schüttelpumpe” z.B.: rot – Benzin; gelb – Diesel; grün – Abwasser; blau – Trinkwasser;  
weiß – Lebensmittel.

Schüttelpumpe in 2 verschiedenen Ausführungen:

1. Schlauchlänge ca. 1,60 m / Schlauchdurchmesser 12 mm
2. Schlauchlänge ca. 2,50 m / Schlauchdurchmesser 15 mm

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**Funktion:** Ansaughilfe in die umzufüllende Flüssigkeit tauchen. Strecken Sie den Schlauch mit einer Hand nach oben, so dass evtl. Blasen aufsteigen können. Mit der anderen Hand greifen Sie den Schlauch soweit unten, dass Sie durch ruckartige Auf- und Ab-Bewegungen die Ansaughilfe aktivieren können. Hierdurch füllen Sie den Schlauch mit der aufsteigenden Flüssigkeit. Danach richten Sie das obere Schlauchende in das zu füllende Gefäß. Der Umfüllvorgang läuft nun automatisch.

### WICHTIG:

Der Flüssigkeitsspiegel des umzufüllenden Behälters muss über dem des zu füllenden stehen!

### SICHERHEITSHINWEIS:

Vor Gebrauch Schlauch und Pumpe auf betriebs sicheren Zustand und Sauberkeit überprüfen.

Bei entzündlichen Flüssigkeiten auf Erdung der am Umfüllvorgang beteiligten Gegenstände achten. (statische Entladung)

PREVENT FIRE – ANTISTATICCONTACT

