

Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter

Artikel-Nr.: 142720A0



Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern
- Durch die Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich - dadurch kann der Schalt-Mess-Aktor in bestehenden Kreuz- und Wechselschaltungen eingesetzt werden
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	5 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	1150 W
Lastart	Ohmsche Last
Relais	Wechsler
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Gewicht	43 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	240 m

Logistische Daten

Artikelnummer	142720A0
EAN-Code	4047976427208
Kurzbezeichnung	HmIP-BSM
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	131,8 g

Lieferumfang

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter

Schrauben 3,2 x 15 mm (2x)

Schrauben 3,2 x 25 mm (2x)

Bedienungsanleitung