



Produktdetails

20 EUK-914

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - mit Klappdeckel alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	20 EUK-914
Bestellnummer	2CKA002018A1511
EAN	4011395191248
Beschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz - mit Klappdeckel alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) balance SI alpinweiss.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Pole	2 P + E
Anzahl Phasen	1
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart	Steckklemme
Steckdosentyp	Schutzkontakt (SCHUKO)
Lieferumfang	Zentralscheibe und Einsatz
Anschlussart	Push-In Klemme
Schutzabdeckung	Klappdeckel

Elektrische Daten	
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR)	0 kA
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Aufdruck	-
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	49 mm
Gewicht	74 g
Einbautiefe (t ₂)	31 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E3919
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3131
Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
eClass	V11.0 : 27144042
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories				
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1557	Abdeckrahmen mit Aufdruck Heizung Heizung1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 JH-914	2	Stück
2CKA001754A4826	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NSK-914	3	Stück
2CKA001754A4827	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NSK-914	4	Stück
2CKA001754A4828	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NSK-914	5	Stück
2CKA001754A4829	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NSK-914	6	Stück
2CKA001754A4830	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NSK-914	7	Stück
2CKA001754A4831	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NSK-914	8	Stück
2CKA001754A4832	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NSK-914	9	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

