

patchblocks

| Patchblock | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Farbe | schwarz | weiß | magenta | gelb | neo transparent | neo blau | neo gelb |
| Produktcode | PB1-001-M1-4-AU1 | PB1-001-M1-1-AU1 | PB1-001-M1-2-AU1 | PB1-001-M1-3-AU1 | PB1-001-M1-3-NEO | PB1-001-M1-2-NEO | PB1-001-M1-1-NEO |
| EAN | 4016138969641 | 4016138969627 | 4016138969648 | 4016138969665 | 0752454277155 | 0752454277162 | 0752454277179 |
| Eingänge | 3.5mm stereo audio, 2-Kanal digital, mini USB | | | | | | |
| Ausgänge | 3.5mm stereo audio, 2-Kanal digital, mini USB | | | | | | |
| Knöpfe | 2 programmierbare LED Druckknöpfe | | | | | | |
| Drehregler | 2 programmierbare Potentiometer | | | | | | |
| Gehäuse | 5mm Acrylplatten, Aluminium Abstandhalter, rutschfeste Gummifüße | | | | | | |
| Batterie | LiPo Akku – 550mAh – 3.7V (wiederaufladbar über USB) | | | | | | |
| Digitale Auflösung | 10bit / 20kHz | | | | | | |
| Maße | 6.5 x 5 x 4.5 [in cm] | | | | | | |
| Maße Verpackung | 10.5 x 8 x 5 [in cm] | | | | | | |
| Gewicht | 80g | | | | | | |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 150g | | | | | | |
| Verpackungsinhalt | 1x Patchblock, 1x mini USB Kabel & 1x 3.5mm stereo Audiokabel | | | | | | |

patchblocks

| Midiblock | |
|-----------------------------------|--|
| Farbe | grün |
| Produktcode | MB1 |
| EAN | 0716073614944 |
| Eingänge | 5 Pin DIN MIDI, 2-Kanal digital Audio |
| Ausgänge | 5 Pin DIN MIDI, 2-Kanal digital Audio |
| Knöpfe | MIDI In / MIDI Out Schalter |
| Drehregler | - |
| Gehäuse | 5mm Acrylplatten, Alu Abstandhalter, rutschfeste GummifüÙe |
| Batterie | - / Energieversorgung durch Patchblock |
| Digitale Auflösung | - |
| MaÙe | 4.5 x 5 x 3 [in cm] |
| MaÙe Verpackung | 10.5 x 8 x 5 [in cm] |
| Gewicht | 50g |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 100g |
| Verpackungsinhalt | 1x Midiblock |

| Keyblock | |
|-----------------------------------|--|
| Farbe | transparent satiniert |
| Produktcode | KB1 |
| EAN | 0752454277186 |
| Eingänge | 2-Kanal digital Audio |
| Ausgänge | 2-Kanal digital Audio, MIDI Signal für Patchblocks |
| Knöpfe | 1 Oktave Keyboard (12 Knöpfe), Oktavenauswahl (2 Knöpfe) |
| Drehregler | 4 Potentiometer für MIDI CC Kanäle |
| Gehäuse | 5mm Acrylplatten, Alu Abstandhalter, rutschfeste GummifüÙe |
| Batterie | - / Energieversorgung durch Patchblock |
| Digitale Auflösung | - |
| MaÙe | 9 x 5 x 4 [in cm] |
| MaÙe Verpackung | 10.5 x 8 x 5 [in cm] |
| Gewicht | 90g |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 135g |
| Verpackungsinhalt | 1x Keyblock |