



Produktdetails

2505-914

Wippe für Schalter/Taster, zweiteilige Wippe
alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ	2505-914
Bestellnummer	2CKA001731A2005
EAN	4011395190326
Beschreibung	Wippe für Schalter/Taster, zweiteilige Wippe alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	20 mm
Gewicht	20 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1703
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1703

Hauptdokumente	
Building Information Modeling - BIM	9AKK108467A9940;9AKK108467A9937;9AKK108467A9775;9AKK108467A9768

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories	
-------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A1135	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/5 USGL	1	Stück
2CKA001012A1606	Wippschalter-Einsatz Serienschalter ohne Spreize Serienschaltung 10 A	2000/5 USR-503	1	Stück
2CKA001011A0927	Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 10 A	2000/6/6 US-101	1	Stück
2CKA001012A2233	Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 16 A	2400/5 US	1	Stück
2CKA001022A0662	Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 16 A	2400/6/6 US-101	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

