

# FEIN MultiMaster Top

Oszillierer - 350 W

Bestellnummer: 7 229 52 61 00 0

309,40 €

UVP inkl. MwSt

260,00 €

UVP zzgl. MwSt



Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt.

- Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung.
- Sehr leistungsstarker 350 Watt FEIN Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt.
- Höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern.
- Komfortables QuickIN-Schnellspannsystem.
- Elektronische Drehzahlstellung mit Tachogenerator für konstanten Drehzahlen auch unter Last.
- Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör.
- Optimales Handling durch Softgrip-Zone.
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre.
- Großes Zubehör Programm für alle Anwendungen lieferbar.



# FEIN MultiMaster Top

Oszillierer - 350 W

Bestellnummer: 7 229 52 61 00 0

## Technische Daten

---

Nennaufnahme	350 W
Schwingungen	10 000-19 500 1/min
Gewicht nach EPTA	1,4 kg
Kabel mit Stecker	5 m
Schleifplatte über Eck	80 mm
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Werkzeugwechsel	QuickIN
Netz	X

## Im Preis enthalten:

---

1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
1 Schleifplatte
je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180)
1 Schleifplatte gelocht
je 3 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180)
1 Schleifteller Ø 115 mm, gelocht
je 2 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180)
1 Absaugvorrichtung
1 fester Spachtel
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm)
1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm)
1 HSS-Segmentsägeblatt
1 Hartmetall-Segmentsägeblatt
1 Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer