



Produktdetails

2095 UC-914

Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsatz 2-fach weiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2095 UC-914
Bestellnummer	2CKA002495A0096
EAN	4011395191187
Beschreibung	Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsatz 2-fach weiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Schrauben ohne Spreize
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Steckdosentyp	Potentialausgleich

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	32 mm
Gewicht	69 g
Einbautiefe (t ₂)	20 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E4231
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	ad4df456-6756-406b-b2e2-1f5a106b0785 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3376

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000090 - Potentialausgleichsdose
eClass	V11.0 : 27144035
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories	
--------------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1557	Abdeckrahmen mit Aufdruck Heizung Heizung1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 JH-914	2	Stück
2CKA001754A4826	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NSK-914	3	Stück
2CKA001754A4827	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NSK-914	4	Stück
2CKA001754A4828	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NSK-914	5	Stück
2CKA001754A4829	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NSK-914	6	Stück
2CKA001754A4830	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NSK-914	7	Stück
2CKA001754A4831	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NSK-914	8	Stück
2CKA001754A4832	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NSK-914	9	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Steckdosen

