

## SILVYN® KLIKK-Y (TPE)

SILVYN® KLIKK-Y (TPE) - Verteilerstück in Y-Form für SILVYN® RILL



Temperaturbeständig



Montagezeit

### Nutzen

Einfache Konfektionierbarkeit  
Erhöht temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

### Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse  
1 x Schraubloch zur Fixierung mit M4 Schrauben

### Technische Daten

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassifikation:    | ETIM 5.0 Class-ID: EC001172<br>ETIM 5.0 Class-Description: Verbinder für Wellschläuche |
| Lieferfarbe:       | Grau RAL 7001<br>Schwarz RAL 9005, UV-beständig                                        |
| Material:          | TPE                                                                                    |
| Schutzart:         | IP 66                                                                                  |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +115°C                                                                       |

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Letzte Änderung (07.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16



## SILVYN® KLICK-Y (TPE)

| Artikelnummer                 | Nenngröße     | Für Schlauch AØ mm | Passend zu SILVYN® RILL |
|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| SILVYN® KLICK-Y (TPE) grau    |               |                    |                         |
| 56000120                      | 3 x 10        | 10                 | 10                      |
| 56000140                      | 2 x 16/1 x 21 | 15,8 / 21,2        | 16/21                   |
| 56000150                      | 2 x 21/1 x 28 | 21,2 / 28,5        | 21/28                   |
| 56000160                      | 2 x 28/1 x 34 | 28,5 / 34,5        | 28/34                   |
| SILVYN® KLICK-Y (TPE) schwarz |               |                    |                         |
| 56000125                      | 3 x 10        | 10                 | 10                      |
| 56000145                      | 2 x 16/1 x 21 | 15,8 / 21,2        | 16/21                   |
| 56000155                      | 2 x 21/1 x 28 | 21,2 / 28,5        | 21/28                   |
| 56000165                      | 2 x 28/1 x 34 | 28,5 / 34,5        | 28/34                   |

Letzte Änderung (07.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16