

Industrial Ethernet IE-FCI-PWB-AU-10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A
Best.-Nr.	1546590000
Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-FCI-PWB-AU-10A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 36,2 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -5 °C...50 °C Lagertemperatur -10 °C...70 °C
Verlegetemperatur

Technische Daten

Gehäusebasismaterial Polykarbonat PC Nennspannung (AC) 240 V
Nennstrom 10 A

Allgemeine Daten

Einsatztyp Einsatz Power groß Schutzart IP20

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	9 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 4 mm ²		

Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD) 13866-15

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

Zulassungen


Zulassungen



ROHS Konform

Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-FCI-PWB-AU-10A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Maßzeichnung**