




Produktdetails

2520-914

Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster,
Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen	
Typ	2520-914
Bestellnummer	2CKA001731A2008
EAN	4011395190265
Beschreibung	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. für Symbole 2525... und 2145...

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	Schalter/Taster

Design	
Schalterdesign	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen	
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	15.6 mm
Gewicht	19 g

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1706
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1706

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144002
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Accessories				
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001022A0656	Wippkontrollschalter-Einsatz 2-poliger Schalter mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/2 UK	1	Stück
2CKA001012A2034	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter orange 10 A	2000/2 US	1	Stück
2CKA001012A2042	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 16 A 2000/2 US-101		1	Stück

2CKA001011A0816	Wippschalter-Einsatz 3-poliger Schalter 16 A	2000/3 US	1	Stück
2CKA001012A1069	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A	2000/6 US	1	Stück
2CKA001012A1127	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange 10 A	2000/6 USGL	1	Stück
2CKA001022A0474	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 2-polig mit Glimmlampe - orange with N-terminal 10 A	2000/6 USK	1	Stück
2CKA001012A0954	Wippschalter-Einsatz 2-poliger Schalter 10 A	2000/6/2 US	1	Stück
2CKA001012A1093	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 10 A	2000/7 US	1	Stück
2CKA001413A0475	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 10 A	2020 US	1	Stück
2CKA001413A0483	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A	2020 US-201	1	Stück
2CKA001413A0491	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2 Schließer 10 A	2020 US-205	1	Stück
2CKA001413A0509	Wipptaster-Einsatz Serientaster 2-polig 2 Schließer 10 A	2020 US-205-101	1	Stück
2CKA001413A0517	Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glow lamp - 1 Wechsler 10 A	2020 US-206	1	Stück
2CKA001413A0533	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit N mit Glimmlampe - 1 Schließer 10 A	2020 USGL	1	Stück
2CKA001413A0806	Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A	2031 UP	1	Stück
2CKA001012A2237	Wippkontrollschalter-Einsatz Serienschaltung mit LED - nicht austauschbar - orange 16 A	2400/5 USK	1	Stück
2CKA001012A2231	Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 A	2400/6 US	1	Stück
2CKA001022A0660	Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit Glimmlampe - orange with N-terminal 16 A	2400/6 USK	1	Stück
2CKA001012A2235	Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung 16 A	2400/7 US	1	Stück
2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1560	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723-914	1	Stück
2CKA001754A4554	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724 NS-914	1	Stück
2CKA001725A1561	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1724-914	1	Stück
2CKA001725A1562	Abdeckrahmen 5-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1725-914	1	Stück
2CKA001754A4549	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1732 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4550	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1733 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4551	Abdeckrahmen 4-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1734 NS-914	1	Stück
2CKA001714A0229	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 KI	1	Stück

2CKA001714A0211	Tastersymbol mit Symbol "Licht" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 LI	1	Stück
2CKA001714A0203	Tastersymbol glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 N	1	Stück
2CKA001714A0237	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel" glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2145 TR	1	Stück
2CKA001433A0432	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI	1	Stück
2CKA001714A0300	Tastersymbol, nachleuchtend "Klingel" Symbol "Klingel" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 KI-10	1	Stück
2CKA001433A0036	Tastersymbol mit Symbol "Klingel" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 KI-214	1	Stück
2CKA001433A0424	Tastersymbol mit Symbol "Licht" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI	1	Stück
2CKA001714A0299	Tastersymbol, nachleuchtend "Licht" Symbol "Licht" Symbole weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 LI-10	1	Stück
2CKA001433A0028	Tastersymbol mit Symbol "Licht" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 LI-214	1	Stück
2CKA001433A0416	Tastersymbol weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 N	1	Stück
2CKA001433A0010	Tastersymbol alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 N-214	1	Stück
2CKA001433A0440	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" weiß - Busch-Duro 2000® SI	2525 TR	1	Stück
2CKA001433A0044	Tastersymbol mit Symbol "Schlüssel/Tür" alpinweiß - Busch-balance® SI	2525 TR-214	1	Stück
2CKA001433A0457	Tastersymbol rot - Busch-Duro 2000® SI	2525-12	1	Stück
2CKA001433A0838	Tastersymbol grün - Busch-Duro 2000® SI	2525-13	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Mechanische Bedienelemente

