

**Industrial Ethernet
IE-FCI-PWB-FR-OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR
Best.-Nr.	2007230000
Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, FR, orange
GTIN (EAN)	4050118392135
VPE	1 Stück

Industrial Ethernet IE-FCI-PWB-FR-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	29 g	Nettogewicht	35,6 g
---------	------	--------------	--------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-10 °C...70 °C
Verlegetemperatur			

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	250 V
Nennstrom	16 A		

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Schutzart	IP20
------------	--------------------	-----------	------

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-26-12-90
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

Zulassungen


ROHS	Konform
------	---------

Industrial Ethernet IE-FCI-PWB-FR-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

