

GT-Serie

Typenübersicht, Zusatz

GT05G **NEU**

3,5"
320 x 240 Pixel
STN monochromer LCD-Bildschirm
Hintergrundfarben rot, orange, grün
Analoges Touch Terminal
Hoher Kontrast, max. 240 Pixel Schriftgröße
RS232C / RS422 (RS485)
USB



GT05M **NEU**

3,5"
320 x 240 Pixel
STN monochromer LCD-Bildschirm
Hintergrundfarben weiß, rot, pink
Analoges Touch Terminal
Hoher Kontrast, max. 240 Pixel Schriftgröße
RS232C / RS422 (RS485)
USB



GT05S **NEU**

3,5"
320 x 240 Pixel
STN farbiger LCD-Bildschirm, 4096 Farben
Weiße LED Hintergrundbeleuchtung
Analoges Touch Terminal
Hoher Kontrast, max. 240 Pixel Schriftgröße
RS232C / RS422 (RS485)
USB



	GT05G	GT05M	GT05S
Betriebsspannung	24VDC	24VDC	24VDC
Bildschirmgröße	3,5"	3,5"	3,5"
Anzeigegerät	STN monochromes LCD	STN monochromes LCD	STN farbiges LCD
Anzeigefarbe	2 Farben (schwarz/weiß)	2 Farben (schwarz/weiß)	4096 Farben
Auflösung (WxH)	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung (grün/orange/rot)	3-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß/rot/pink)	Weiße LED
Zeichenanzahl	768 Zeichen	768 Zeichen	768 Zeichen
Speicherkapazität (F-ROM)	2048kByte	2048kByte	12.288kByte
Serielle Schnittstelle	RS232C/RS422 (RS485)	RS232C/RS422 (RS485)	RS232C/RS422 (RS485)
USB-Anschluss	Ja	Ja	Ja
SD-Speicherkarte	Ja	Ja	Ja
Abmessungen (BxHxT)	110 x 92,2 x 33,8mm	110 x 92,2 x 33,8mm	110 x 92,2 x 33,8mm
Leistung	2,4 W	2,4 W	3,6 W

Artikelnummern

Model		Spezifikationen			Artikelnummer
		LCD	Hintergrundbeleuchtung	Schnittstelle	
GT05G	Gehäuse schwarz	STN monochrom	Grün/orange/rot (LED)	RS232C	AIG05GQ02D
	Gehäuse silber	STN monochrom	Grün/orange/rot (LED)		AIG05GQ03D
	Gehäuse schwarz	STN monochrom	Grün/orange/rot (LED)	RS422(RS485)	AIG05GQ04D
	Gehäuse silber	STN monochrom	Grün/orange/rot (LED)		AIG05GQ05D
GT05M	Gehäuse schwarz	STN monochrom	Weiß/rot/pink (LED)	RS232C	AIG05MQ02D
	Gehäuse silber	STN monochrom	Weiß/rot/pink (LED)		AIG05MQ03D
	Gehäuse schwarz	STN monochrom	Weiß/rot/pink (LED)	RS422(RS485)	AIG05MQ04D
	Gehäuse silber	STN monochrom	Weiß/rot/pink (LED)		AIG05MQ05D
GT05S	Gehäuse schwarz	STN farbig	Weiße LED	RS232C	AIG05SQ02D
	Gehäuse silber	STN farbig	Weiße LED		AIG05SQ03D
	Gehäuse schwarz	STN farbig	Weiße LED	RS422(RS485)	AIG05SQ04D
	Gehäuse silber	STN farbig	Weiße LED		AIG05SQ05D

Zubehör

	Artikelnummer
Batterie für FP-X, GT32 und GT05 mit Steckverbindung für Echtzeituhr und Daten (Applikation ist im Flash-ROM)	AFPXBATT
GT05 Frontschutzfolie (VE: 10 Stück)	AIG05800
GT05 Dichtung für Fronttafeleinbau als Ersatzteil (VE: 10 Stück)	AIG05810