

MultiFit MF-ABB 12/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com



MultiFit ist das Markierersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.

- Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate
- Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck
- Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo
- Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen
- Ein Markierungssystem für alle Anwendungen

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MF-ABB 12/6 MC NE WS
Best.-Nr.	2047340000
Ausführung	MultiFit, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 ABB SNK-Serie, weiß
GTIN (EAN)	4050118411041
VPE	400 Stück
kompatibler Drucker	1324380000 1139400000 1925000000

**MultiFit
MF-ABB 12/6 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Länge (inch)	0,472 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Nettogewicht	0,187 g		

Allgemeine Angaben

Applikation / Hersteller	ABB SNK-Serie	Breite	6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	weiß
Länge	12 mm	Werkstoff	Polyamid 66

Verbindermarkierer

Raster in mm (P)	6 mm
------------------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	eClass 6.2	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-11-37	eClass 9.1	27-14-11-37

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------